

H 2455 BP ACTIVE

Oven

modern design met timer en pyrolyse-functie voor een geweldige instapprijs.



- 7-segmentdisplay met verzinkbare knop: EasyControl
- Eenvoudig schoon te maken – Pyrolyse-zelfreiniging
- Veel ruimte en flexibiliteit: oveninhoud van 76 l op 5 niveaus
- Beschermst tegen verbrandingen – koele voorkant
- Altijd op tijd dankzij perfect timemanagement – timerfuncties



EAN: 4002516790402 / Materiaalnummer: 12523750 /
Oud Materiaalnummer: 22245525EU1

Model en design	
Verzinkbare knoppen	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur toestel	Obsidiaanzwart
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bystand in W	0,8
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–280

H 2455 BP ACTIVE

Oven

modern design met timer en pyrolyse-functie voor een geweldige instapprijs.



EAN: 4002516790402 / Materiaalnummer: 12523750 /


Oud Materiaalnummer: 22245525EU1

Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	280
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 569
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	569
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Nuldraad	Ja
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klant
Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1


H 2455 BP ACTIVE

Oven


modern design met timer en pyrolyse-functie voor een geweldige instapprijs.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings