

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



- Rechthoekige vorm met 880 mm breedte en minimale diepte van 260 mm
- Moderne touchbediening op glazen front
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-band
- Brede plank – als plateau, bijv. voor kruiden
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter



EAN: 4002516798514 / Materiaalnummer: 12525980 /
Oud Materiaalnummer: 28909260B

Model en design	
Kleur toestel	Grafietgrijs
Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Touch-bediening	•
Bediening	Touchbediening op glas
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Silence-pakket	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	67,7
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Klasse vetfiltering	B
Categorie hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	2
Verlichting	
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	310
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	415
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h)	670
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	62,0

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516798514 / Materiaalnummer: 12525980 /
Oud Materiaalnummer: 28909260B

Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	25,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Recirculatie	
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 1 (m³/h) volgens EN 61591	190
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 2 (m³/h) volgens EN 61591	290
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	385
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	605
Geluidsniveau in stand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	44,0
Geluidsniveau in stand 2 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk in stand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk in stand 2 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	37,0
Geluidsdruk in stand 3 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	500
Totale hoogte voor dampkappen met luchtcirculatie in mm	500
Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	500
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	500
Hoogte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	500
Diepte van kap in mm	260
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	500
Nettogewicht in kg	21,5
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516798514 / Materiaalnummer: 12525980 /

Oud Materiaalnummer: 28909260B

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW
totaal vermogen, brander $\leq 4,5$ kW) in mm 650

Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150


Bijbehorende accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)