

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



- Rechthoekige vorm met 880 mm breedte en minimale diepte van 260 mm
- Moderne touchbediening op glazen front
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-band
- Brede plank – als plateau, bijv. voor kruiden
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter

B

EAN: 4002516798538 / Materiaalnummer: 12525990 / Oud Materiaalnummer: 28909240B

Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Touchbediening	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	67,7
Categorie hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	B
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	205
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	310
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	670
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	39,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	36,0

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



EAN: 4002516798538 / Materiaalnummer: 12525990 / Oud Materiaalnummer: 28909240B

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 48,0

Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 290

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 385

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 605

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 44,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 51,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 58,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 69,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 30,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 37,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 44,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 55,0

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 500

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 500

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 500

Breedte van kap in mm 880

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 500

Hoogte van kap in mm 500

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 500

Diepte van kap in mm 260

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Nettogewicht in kg 21,5

Lengte van de aansluitkabel in m 1,5

Gearde stekker •

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

Frequentie in Hz 50

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.




EAN: 4002516798538 / Materiaalnummer: 12525990 / Oud Materiaalnummer: 28909240B

Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein

DA 9092 W Screen

Wanddampkap

met verticaal glazen front en bijzonder vlak design voor meer ruimte.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)