

DAS 4620

Telescopische dampkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Klassiek design – roestvrijstalen paneel van 60 cm breed
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Gelijkmatige verlichting dankzij led-band
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Luchtcirculatie met Active AirClean- of Longlife AirClean-filter

A+++

EAN: 4002516800040 / Materiaalnummer: 12556600 / Oud Materiaalnummer: 28S4620MB

Model	
Vlakschermdampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Kleur	Matzwart
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	23,1
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	A
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3 W
Lichtsterkte in Lx	330 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	180
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	280
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	400
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	600
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0

DAS 4620
Telescopische dampkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516800040 / Materiaalnummer: 12556600 / Oud Materiaalnummer: 28S4620MB

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	265
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591	380
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	585
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	72,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	596
Hoogte van kap in mm	36
Diepte van kap in mm	273
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	12,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Gearde stekker	•
Totale aansluitwaarde in kW	0,09
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50


DAS 4620
Telescopische dampkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516800040 / Materiaalnummer: 12556600 / Oud Materiaalnummer: 28S4620MB

Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein

DAS 4620
Telescopische dampkap
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings