

Guard M1 Parquet XL  
Sledestofzuiger met zak  
Hoog zuigvermogen | stijlvol design | ideaal voor grote harde vloeren



- ComfortFit: ontwikkeld voor maximale hygiënenormen
- Lange levensduur: getest voor een levensduur van 20 jaar\*
- In hoogte verstelbare EasySlide-telescopische zuigbuis
- Parquet Twister-borstel voor behoedzaam reinigen van harde vloeren
- Ideaal voor lastig bereikbare plekken: flexibele kierenborstel
- Parquet Twister XL (41 cm): perfect voor grote harde vloeren
- AirClean Plus-filter: meer dan 99,99%\*\* stofopname
- Modustoets: zuigvermogen eenvoudig aan uw behoeften aanpassen
- Handig vak met driedelige accessoire voor meer gebruiksgemak
- Stijlvol designconcept en brandende led-symbolen
- Extra bereik, minder vaak wisselen van stopcontact: 11 m actieradius

\* Tijdens de ontwikkelingsfase van de geadverteerde stofzuigerreeks Guard heeft Miele de modellen & kernonderdelen gedurende 750 gebruiksuren (= 37,5 uur per jaar) in verschillende prestatieniveaus getest. Meer: [miele.com/20years](https://miele.com/20years)

\*\* volgens IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516795285 / Materiaalnummer: 12560340 /  
Oud Materiaalnummer: 41VTF037CE

<b>Model en design</b>	
Kleur	Briljantwit
<b>Model</b>	
Sledestofzuiger met stofzak	•
Productnaam	Guard M1
Motorvariant	PowerLine
Typeaanduiding	SVTF0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Elektronische zuigkrachtregeling	Modustoets
Ergonomische draagbeugel	•
Ergonomische handgreep	•
Zuigbuis	Telescopische zuigbuis medium, HES
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Parkeersysteem voor het opbergen	aan beide kanten
Comfort-snoerhaspel	•
<b>Mobiliteit</b>	
Loopwieltjes met stalen as om de vloer te ontzien	•
Driepunts-zwenksysteem	•
Bereik in m	11
Snoerlengte in m	7,5
<b>Filtersysteem</b>	
Type stofzak	HyClean Pure CO
Inhoud stofzuigerzak in l	4,5
Controlelampje voor vervangen stofzuigerzak	•
Uitblaasfilter	AirClean Plus-filter
Motorfilter	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendelingssysteem voor zuigmond en handgreep	•
Automatische positionering van stofzuigerzak	•
Meubelstootrand rondom	•
<b>Technische gegevens</b>	
Vermogen	890
Volume in dB	77
Breedte in mm	496
Hoogte in mm	227
Gewicht in kg	6,7
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Driedelige accessoires	geïntegreerd
Meubelzuigmond	•
Kierenzuiger	•
Reliëfborstel kunststof haar	•
Vloerborstel	Parkett Twister XL SBB 400-3
Zuigmond	•