

DAC 2240 Stella  
Plafonddampkap  
in compact design in 1165 mm breedte



- Makkelijke installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Comfortabele bediening – dankzij Con@ctivity en meegeleverde afstandsbediening
- Energiebesparend en stil – krachtige ECO-motor
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven



EAN: 4002516804178 / Materiaalnummer: 12564280 /  
Oud Materiaalnummer: 28C2240SBNE

<b>Model</b>	
Plafonduits	•
<b>Model en design</b>	
Kleur	Roestvrij staal
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
EasySwitch	•
Aan-uitschakelaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstofilter programmeerbaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,4
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters	4
roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 7,2 W
Lichtsterkte in Lx	450 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	505
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	680

DAC 2240 Stella  
Plafonddampkap  
in compact design in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804178 / Materiaalnummer: 12564280 /  
Oud Materiaalnummer: 28C2240SBNE

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	43,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	62,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	40,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	515
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	410
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	44,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	49,0
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196
Breedte van kap in mm	1165
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	20,4
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4


DAC 2240 Stella  
Plafonddampkap  
in compact design in 1165 mm breedte



EAN: 4002516804178 / Materiaalnummer: 12564280 /  
Oud Materiaalnummer: 28C2240SBNE

Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,17
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein

DAC 2240 Stella  
Plafonddampkap  
in compact design in 1165 mm breedte



DAC2240, DAC4240 Installation drawings