

## DAC 4940 Stella Ambient Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



- Makkelijke installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven

**A++**

EAN: 4002516804932 / Materiaalnummer: 12564360 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4940MBNE

<b>Model</b>	
Plafondunits	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Kleur	Matzwart
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
EasySwitch	•
Aan-uitschakelaar	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,0
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in Lx	470 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	505
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	680

## DAC 4940 Stella Ambient Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804932 / Materiaalnummer: 12564360 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4940MBNE

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /u)	755
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	42,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
<b>Recirculatie</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	525
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	565
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
<b>Veiligheid</b>	
Veiligheidsuitschakeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196

DAC 4940 Stella Ambient

Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7




EAN: 4002516804932 / Materiaalnummer: 12564360 /  
Oud Materiaalnummer: 28C4940MBNE

Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	17,7
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Geaarde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,19
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
<b>Montage-instructies</b>	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•
<b>Bij te bestellen accessoires</b>	
Actieve koolstoffilter	Nein

DAC 4940 Stella Ambient

Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings