

DAC 4940 Stella Ambient Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



- Makkelijke installatie bij luchtcirculatie met Plug&Play
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Paneel kan individueel worden vormgegeven

A++

EAN: 4002516804970 / Materiaalnummer: 12564370 /
Oud Materiaalnummer: 28C4940SBNE

Model	
Plafondunits	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 35-P
Design	
Kleur	Roestvrij staal
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
EasySwitch	•
Aan-uitschakelaar	•
Uitschakeling boosterstand programmeerbaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	32,0
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	4
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Lichtsterkte in Lx	470 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Sfeerverlichting	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	235
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	395
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	505
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	680

DAC 4940 Stella Ambient Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804970 / Materiaalnummer: 12564370 /
Oud Materiaalnummer: 28C4940SBNE

Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /u)	755
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	42,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	66,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	26,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	43,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	165
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	425
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	525
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	565
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	58,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	63,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	29,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	48,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	52,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	196

DAC 4940 Stella Ambient

Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



EAN: 4002516804970 / Materiaalnummer: 12564370 /


Oud Materiaalnummer: 28C4940SBNE

Breedte van kap in mm	880
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	196
Hoogte van kap in mm	196
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	196
Diepte van kap in mm	500
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	196
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	17,7
Lengte van de aansluitkabel in m	1,4
Geaarde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,19
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer zijkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Bijbehorende accessoires	
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•
Afstandsbediening	•
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein

DAC 4940 Stella Ambient

Plafonddampkap

compact en krachtig in 880 mm breedte inclusief afstandsbediening DARC 7



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings