

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met matzwart glazen paneel als elegant hoogtepunt en SmartControl White



- Veel ruimte – met frontpaneel in 898 mm breedte
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- ECO-motor met zeer laag geluidsniveau bij een hoog luchtverplaatsingsvermogen
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur

A++

EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Jubileumactie	
Jubileummodellen 125	•
125 Gala Edition	•
Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart mat
Randafzuiging	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
SmartControl White	•
Aan-uitschakelaar	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Verzadiging vetfilter programmeerbaar	•
Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar	•
Silence-pakket	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++
ECO-motor	•
PowerManagement-systeem	•
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	28,2
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	260 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	•
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Gelijkstroommotor (DC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	415

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met matzwart glazen paneel als elegant hoogtepunt en SmartControl White



EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	660
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /u)	875
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	38,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	50,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	31,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	36,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	175
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	275
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	430
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	625
Afzuigcapaciteit boosterstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	720
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	73,0
Geluidsniveau boosterstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	76,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	50,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	59,0
Geluidsdruk boosterstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	62,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met matzwart glazen paneel als elegant hoogtepunt en SmartControl White





EAN: 4002516804529 / Materiaalnummer: 12578020 /
Oud Materiaalnummer: 28H4980MBNE

Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	420
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	898
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	420
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	420
Diepte van kap in mm	381
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	420
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	18,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,22
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Bijbehorende accessoires	
Terugslagklep	•
Bij te bestellen accessoires	
Actieve koolstoffilter	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Wanddampkap

met matzwart glazen paneel als elegant hoogtepunt en SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings