

DAH 1650 Active
Wanddampkap
met energiebesparende led-verlichting en elegante touchbediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 598 mm-breedte
- Zeer krachtig – 635 m³/h in de boosterstand
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

B

EAN: 4002516803485 / Materiaalnummer: 12587760 /
Oud Materiaalnummer: 28H1650BBNE

Model	
Wanddampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
Design	
Kleur	Obsidiaanzwart
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Aan-uitschakelaar	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	56,2
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	C
Filtersysteem	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
Verlichting	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	330 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	260
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	325
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	405
Afzuigcapaciteit boosterstand (m ³ /uur)	635
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	51,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	60,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	69,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	46,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0

DAH 1650 Active
Wanddampkap
met energiebesparende led-verlichting en elegante touchbediening



EAN: 4002516803485 / Materiaalnummer: 12587760 /
Oud Materiaalnummer: 28H1650BBNE

Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	290
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m ³ /uur) volgens EN 61591	385
Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	570
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	56,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	61,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	67,0
Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	74,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	42,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	47,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	53,0
Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	61,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Enkellaags veiligheidsglas (ESG)	•
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm	830-1210
Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm	443
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm	830
Breedte van kap in mm	598
Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm	1210
Hoogte van kap in mm	443
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm	443
Diepte van kap in mm	388
Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm	443
Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm	450
Nettogewicht in kg	13,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,3
Gearde stekker	•
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Totale aansluitwaarde in kW	0,24
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Frequentie in Hz	50
Montage-instructies	
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•

DAH 1650 Active
Wanddampkap
met energiebesparende led-verlichting en elegante touchbediening



EAN: 4002516803485 / Materiaalnummer: 12587760 /
Oud Materiaalnummer: 28H1650BBNE

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm 150

Bijbehorende accessoires

Terugslagklep


•

Bij te bestellen accessoires

Actieve koolstoffilter

Nein

DAH 1650 Active
Wanddampkap
met energiebesparende led-verlichting en elegante touchbediening



DAH1650 Installation drawings