

DAH 2960 Escala

Wanddampkap

met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening



- Veel ruimte – met glazen scherm in 898 mm-breedte
- Uniek bedieningsgemak – Con@ctivity
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Perfect match – glazen paneel en kap in dezelfde kleur
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen

**B**

EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 / Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

<b>Model</b>	
Wanddampkap	•
<b>Ovenfuncties</b>	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 29 koolstoffilter
<b>Design</b>	
Kleur	Obsidiaanzwart
Randafzuiging	•
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Elektronische besturing	•
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Aan-uitschakelaar	•
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	72,3
Categorie hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Klasse voor vetfiltering	D
<b>Filtersysteem</b>	
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	2
<b>Verlichting</b>	
Led	•
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in Lx	300 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
<b>Luchtafvoer</b>	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	315
Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591	415
Afzuigcapaciteit boosterstand (m <sup>3</sup> /uur)	675
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk stand 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala

Wanddampkap

met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /

Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 39,0

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 51,0

#### Recirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 190

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 280

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 380

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m<sup>3</sup>/uur) volgens EN 61591 575

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 47,0

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 54,0

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 60,0

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 71,0

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 33,0

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 40,0

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 46,0

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 57,0

#### Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling •

Enkellaags veiligheidsglas (ESG) •

#### Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm 830-1210

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm 443

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm 830

Breedte van kap in mm 898

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm 1210

Hoogte van kap in mm 443

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm 443

Diepte van kap in mm 388

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm 443

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm 450

Nettogewicht in kg 18,0

Lengte van de aansluitkabel in m 1,3

Gearde stekker •

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm 650

Totale aansluitwaarde in kW 0,20

Spanning in V 230

Zekering in A 10

Aantal fasen 1

DAH 2960 Escala

Wanddampkap

met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening



EAN: 4002516804321 / Materiaalnummer: 12587790 /

Oud Materiaalnummer: 28H2960BBNE

Frequentie in Hz 50

#### Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant

•

Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant

•

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm

150

#### Bijbehorende accessoires

Terugslagklep

•

#### Bij te bestellen accessoires



Actieve koolstoffilter

Nein

DAH 2960 Escala

Wanddampkap

met Con@ctivity en slimme touchbediening voor een comfortabele bediening



DAH2960 Installation drawings