


O 898

Bovenrekwagen

voor het plaatsen van inzetten 1/2



- Maximale beladingshoogte 240 mm
- Met geïntegreerde spoelarm, aankoppeling aan de achterzijde
- In hoogte verstelbaar in 3 posities met 6 cm
- Kan worden gebruikt in professionele vaatwassers met dampcondensators

EAN: 4002516854517 / Materiaalnummer: 12616580 /

Oud Materiaalnummer: 67189802D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met verswatersysteem

•

Accessoires bij het toestel

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

Productcategorie

Lafette/rekdrager

•

Bovenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Roestvrij staal

Kleur

Roestvast staal

Maximale beladingshoogte in mm

240

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm

206

Buitenmaat, nettobreedte in mm

528

Buitenmaat, nettodiepte in mm

527

Buitenmaat, brutohoogte in mm

550

Buitenmaat, brutobreedte in mm

215

Buitenmaat, brutodiepte in mm

540

Nettogewicht in kg

3,05

Brutogewicht in kg

3,72