

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.



- Grote touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Individueel genieten – met 3 bonenreservoirs – CoffeeSelect
- Ideaal: automatisch onderhoud met AutoDescale en AutoClean
- Perfect geplaatst: dankzij de gepatenteerde CupSensor
- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop- OneTouch for Two

EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /  
Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	CVA 7845
Materiaalnummer fabrikant	12637210
EAN-nummer	4002516823940
Klasse	Diamond
Model en design	
Inbouwkoffiemachine met bonensysteem	•
Kleur	Pearlbeige
VitroLine	•
ArtLine	•
Voordelen	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-bereiding	•
OneTouch for Two-bereiding	•
DoubleShot	•
Gebruikersprofielen programmeerbaar	10
Kegelmolen om de smaak te behouden	•
Maling instelbaar	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Hoeveelheid water programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Hoeveelheid melk programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•
Bedieningsgemak	
Netwerk met Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
CupSensor	•
PerformanceMode	•
EasyClick-melkkan	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Verborgen deurgreep	•
BrilliantLight	•
Verlichting brouweenheid	•
Expertstand	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Aantal bonensoorten	3
Aantal bonenreservoirs	3
Capaciteit bonenreservoir A in g	150
Capaciteit bonenreservoir B in g	300
Capaciteit bonenreservoir C in g	150

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /

Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Capaciteit bonenreservoirs totaal in g	600
Uitneembaar bonenreservoir	•
Capaciteit waterreservoir in liters	2,7
Capaciteit melkkan in l	0,7
Capaciteit reservoir voor koffiebezinsel in aantal bereidingen	17
Capaciteit opvangschaal in l	1,6
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Stand-bytijd programmeerbaar	•
Individuele instellingen	•
<b>Dranken</b>	
Hoeveelheden in ml	20-300
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Caffè americano dubbel	•
Long black enkel	•
Long black dubbel	•
Warm water enkel	•
Warm water dubbel	•
Heet water enkel	•
Heet water dubbel	•
Zwarte thee enkel	•

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.

EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /

Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Zwarte thee dubbel	•
Kruidenthee enkel	•
Kruidenthee dubbel	•
Vruchtenthee enkel	•
Vruchtenthee dubbel	•
Groene thee enkel	•
Groene thee dubbel	•
Witte thee enkel	•
Witte thee dubbel	•
Japanse thee enkel	•
Japanse thee dubbel	•
Chai latte enkel	•
Chai latte dubbel	•
Koffiekan	•
Theekan	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energiebesparende ecostand	•
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	<=0,3
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	<=2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min.	20
Verbruik in de stand-bystand in W	<=0,3
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	<=2,0
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
<b>Onderhoudscomfort</b>	
AutoDescale	•
Handmatig ontkalken	•
AutoClean	•
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatische spoelfunctie	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Waterhardheid instelbaar	•
<b>Veiligheid</b>	
Vergrendeling	•
<b>Technische gegevens</b>	
Minimale nisbreedte in mm	560
Maximale nisbreedte in mm	568
Minimale nishoogte in mm	450
Maximale nishoogte in mm	452

CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater

in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescalce voor de hoogste eisen.



EAN: 4002516823940 / Materiaalnummer: 12637210 /

Oud Materiaalnummer: 29784550EU1

Nisdiepte in mm	550
In hoogte verstelbare uitloop in cm	16,5
In hoogte verstelbare uitloop in cm	4,0
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455
Toesteldiepte in mm	475
Diepte bij geopende deur in cm	108,0
Totale aansluitwaarde in kW	1,45
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Lengte watertoevoerslang in m	1,5
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0

#### Bijbehorende accessoires

Melkkan van glas	•
Ontkalkingspatroon	•
AutoCleaner	•

#### Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐  
 ☐, ☐☐☐☐☐☐, deutsch,  
 dansk, english, english  
 (AU), english (CA), english  
 (GB), english (US), suomi,  
 français, français (CA),  
 français (FR), ελληνικά,  
 italiano, ☐☐☐, ☐☐☐☐,  
 hrvatski, bahasa malaysia,  
 nederlands, norsk, polski,  
 português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


## CVA 7845

Inbouwkoffiemachine met DirectWater


in combineerbaar design met CoffeeSelect en AutoDescale voor de hoogste eisen.




CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)