

DGC 7440 HCX Pro

Greeploze compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Simpele bediening: waterreservoir achter bedieningspaneel
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516842927 / Materiaalnummer: 12650150 /
Oud Materiaalnummer: 23744098EU3

| | |
|---|--------------|
| Model | |
| Kleur toestel | Pearlbeige |
| Model en design | |
| Combi-stoomoven | • |
| ArtLine | • |
| Greeploos | • |
| Voordelen | |
| Snel opwarmen | • |
| Voorverwarmen | • |
| Externe stoomopwekking | • |
| Klimaatensor | • |
| Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken | • |
| Menu koken zonder smaakoverdracht | • |
| Mix & Match | • |
| Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen | • |
| Warmhouden | • |
| Crisp-functie | • |
| Ovenfuncties | |
| Hetelucht plus | • |
| Boven-/onderwarmte | • |
| Stomen | • |
| Combi-koken | • |
| Combi-koken met hetelucht plus | • |
| Combi-koken met boven-/onderwarmte | • |
| Combi-koken met grote grill | • |
| Sous-vide | • |
| Intensief bakken | • |
| Circulatiegrill | • |
| Grill | • |
| Kleine grill | • |
| Bovenwarmte | • |
| Onderwarmte | • |
| Gebak speciaal | • |
| Eco-hetelucht | • |
| Eco-stomen | • |
| Ontdooien | • |
| Gourmet-braden | • |
| Verwarmen | • |
| Borden verwarmen | • |
| Automatische programma's | • |
| Landspecifieke automatische programma's | • |
| Speciale toepassingen | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |

DGC 7440 HCX Pro

Greeploze compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516842927 / Materiaalnummer: 12650150 /

Oud Materiaalnummer: 23744098EU3

| | |
|---|------|
| MultiLingua | • |
| Motorisch bedieningspaneel | • |
| Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid | • |
| Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd | • |
| Automatisch koken menu | • |
| Stoomreductie voor einde programma | • |
| Dagtijdweergave | • |
| Datumweergave | • |
| Kookwekker | • |
| Programmering begin bereidingstijd | • |
| Programmering einde bereidingstijd | • |
| Programmering bereidingstijd | • |
| Weergave werkelijke temperatuur | • |
| Weergave ingestelde temperatuur | • |
| Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
| Voorgeprogrammeerde temperaturen | • |
| Eigen programma's | • |
| Individuele instellingen | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D) | A+ |
| Onderhoudscomfort | |
| Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur | • |
| Neerklapbaar grillelement | • |
| Externe stoomopwekker | • |
| HydroClean | • |
| Onderhoudsprogramma Inweken | • |
| Onderhoudsprogramma Spoelen | • |
| Droogprogramma ovenruimte | • |
| Snelsluiting voor geleiderails | • |
| Uitneembare bakplaatgeleiders | • |
| Ontkalken | • |
| CleanGlass-deur | • |
| Stoomtechn./watertoevoer | |
| DualSteam | • |
| Stoomopwekker vermogen in kW | 3,30 |
| Waterreservoir inhoud in l | 1,4 |
| Waterreservoir achter bedieningspaneel | • |
| Condensreservoir achter bedieningspaneel | • |
| Afvoerfilter | • |
| Veiligheid | |
| Koelsysteem met koel front | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Ingebruiknamebeveiliging | • |
| Wasemkoeling | • |
| Toetsenvergrendeling | • |
| Technische gegevens | |
| Oveninhoud in l | 47 |
| Aantal niveaus | 3 |


DGC 7440 HCX Pro
Greeploze compacte combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.




EAN: 4002516842927 / Materiaalnummer: 12650150 /
Oud Materiaalnummer: 23744098EU3

| | |
|--|---|
| Afmetingen (b x h x d) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Genummerde niveaus | • |
| Deuraanslag | Onder |
| Ovenverlichting | BrilliantLight |
| Min. temperaturen ovenmodus in °C | 30 |
| Max. temperaturen ovenmodus in °C | 230 |
| Min. temperaturen stoomovenmodus in °C | 40 |
| Max. temperaturen stoomovenmodus in °C | 100 |
| Min. nisbreedte in mm | 560 |
| Max. nisbreedte in mm | 568 |
| Nishoogte min. in mm | 450 |
| Nishoogte max. in mm | 452 |
| Nisdiepte in mm | 550 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 455,5 |
| Toesteldiepte in mm | 568,5 |
| Gewicht in kg | 40,2 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 3,40 |
| Spanning in V | 230 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Zekering in A | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Verlichting vervangen | Klantendienst |
| Bijbehorende accessoires | |
| Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71 | 1 |
| Braadrooster met PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| Uitneembare bakplaatgeleiders (paar) | 1 |
| Roestvrijstalen schaal met gaatjes | 1 |
| Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes | 1 |
| HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel | 1 |
| Ontkalkingstabletten | 2 |
| Beschikbare displaytalen | |
| Beschikbare displaytalen via MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? |


DGC 7440 HCX Pro
 Greeploze compacte combi-stoomoven
 voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVSV7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings