


DGC 7865 HCX Pro

Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516843122 / Materiaalnummer: 12650320 / Oud Materiaalnummer: 23786599EU3

Model en design

Combi-stoomoven	•
Kleur	Pearlbeige

Efficiëntie en duurzaamheid

Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	1,0
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?
--	---

- Groot touchdisplay met benaderingssensor: M Touch + MotionReact
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Miele@home – toestel met WiFi + Mix & Match
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



Model en design

ArtLine	•
Greeploos	•

Voordelen


Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Externe stoomopwekking	•
Klimaatensor	•
Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken	•
Menu koken zonder smaakoverdracht	•
Mix & Match	•
Spijzethermometer	snoerloos
Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen	•
Warmhouden	•
Crisp-functie	•

Ovenfuncties

Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Stomen	•
Combi-koken	•
Combi-koken met hetelucht plus	•
Combi-koken met boven-/onderwarmte	•
Combi-koken met grote grill	•
Sous-vide	•
Intensief bakken	•
Circulatiegrill	•

DGC 7865 HCX Pro

Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516843122 / Materiaalnummer: 12650320 /
Oud Materiaalnummer: 23786599EU3

Grill	•
Kleine grill	•
Bovenwarmte	•
Onderwarmte	•
Gebak speciaal	•
Eco-hetelucht	•
Eco-stomen	•
Ontdooien	•
Gourmet-braden	•
Verwarmen	•
Borden verwarmen	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Speciale toepassingen	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	M Touch
Naderingssensor MotionReact	•
MotionReact: licht op bij het naderen	•
MotionReact: display aan bij het naderen	•
MotionReact: geluidssignaal stopt bij het naderen	•
MotionReact: detectie van voorzijdes van meubelen	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Helpfunctie	•
Motorisch bedieningspaneel	•
Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 4 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Meertonige geluidsignalen	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+

DGC 7865 HCX Pro


Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516843122 / Materiaalnummer: 12650320 /
Oud Materiaalnummer: 23786599EU3

Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
DirectWater plus	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	67
Aantal niveaus	4
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 596 x 567
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	230
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	567
Gewicht in kg	46,4
Totale aansluitwaarde in kW	3,45
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1

DGC 7865 HCX Pro

Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516843122 / Materiaalnummer: 12650320 /
Oud Materiaalnummer: 23786599EU3


Lengte watertoevoerslang in m	2,0
Lengte waterafvoerslang in m	3,0
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
FlexiClip met PerfectClean HFC 71 (paar)	1
Draadloze spijzenthermometer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	2
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1
HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

DGC 7865 HCX Pro


Greeploze combi-stoomoven met vaste aansluiting op waterafvoer voor stomen, bakken, braden met draadloze spijzenthermometer + HydroClean.




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings