

ESW 7010

Greeploze culinaire lade van 14 cm hoog

voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.



- Het ultieme genot: slow cooking
- Altijd de juiste temperatuur: vier functies
- Comfortabel en eenvoudig: touch-bediening
- Eenvoudig openen van de lade: Push2open
- Zeker is zeker: timerfunctie met automatisch uitschakelen

EAN: 4002516840701 / Materiaalnummer: 12651490 /
Oud Materiaalnummer: 30701060EU3

| Model en design | |
|--|-------------------------|
| Culinaire lade | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Greeploos | • |
| Kleur | Pearl beige |
| Ovenfuncties | |
| Kopjes verwarmen | • |
| Borden verwarmen | • |
| Gerechten warmhouden | • |
| Slow cooking | • |
| Bedieningsgemak | |
| Koppeling met Miele@home | • |
| Inhoud | Servies voor 6 personen |
| Push2open-mechanisme | • |
| Volledig uittrekbare lade voor eenvoudig in- en uitruimen | • |
| Bedieningspaneel met sensortoetsen | • |
| Bedieningspaneel met symbolen | • |
| Stop-programmering | • |
| Timerfunctie | • |
| Sabbatprogramma | • |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Stroomverbruik in de uitstand in W | 0,5 |
| Stroomverbruik in de stand-bymodus in W | 1,0 |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2,0 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min. | 20 |
| Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min. | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min. | 20 |
| Onderhoudscomfort | |
| Strak aansluitend bedieningspaneel | • |
| Veiligheid | |
| Koel front | • |
| Antislipmat | • |
| Veiligheidsuitschakeling | • |
| Technische gegevens | |
| Min. temperaturen in °C | 40 |
| Max. temperaturen in °C | 85 |
| Toestelbreedte in mm | 595 |
| Toestelhoogte in mm | 141 |
| Toesteldiepte in mm | 570 |
| Effectief te gebruiken hoogte binnenkant in mm | 80 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,70 |
| Spanning in V | 230 |
| Frequentie in Hz | 50-60 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Aansluitkabel met stekker | • |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 2,0 |
| Bijbehorende accessoires | |
| Antislipmat | 1 |






ESW 7010

Greeploze culinaire lade van 14 cm hoog
voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.

ESW 7010

Greeploze culinaire lade van 14 cm hoog





voor het voorverwarmen van servies, van gerechten en voor slow cooking.



Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing

Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB

side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing