

G 5410 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf ?? liter in het programma Automatic
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering



EAN: 4002516838296 / Materiaalnummer: 12660020 /
Oud Materiaalnummer: 21541057MER

| | |
|--|--------------------------------|
| Model | |
| Geïntegreerde vaatwassers | • |
| Vaatwassers 60 cm breed | • |
| Design | |
| Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal met CleanSteel |
| Uitvoering bedieningspaneel | Recht bedieningspaneel |
| Soort bediening | Programmakeuzetoets |
| Display | 7-segmentsdisplay, 3 cijfers |
| Kleur van display | Wit |
| Comfort | |
| Deurvergrendeling | ComfortClose |
| Resttijdweergave | • |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Funciecontrole | Display |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A–G) | B |
| Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6,0 |
| Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus) | 8,4 |
| Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0,64 |
| Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli) | 64 |
| Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh | 0,40 |
| De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten | 199 |
| Geluidsemisatieklasse | B |
| Geluidsemissies in dB(A) | 44 |
| EcoPower Technology | • |
| Geteste hygiëne | • |
| Warmwateraansluiting | • |
| Halve belading | • |
| Reinigingsresultaat | |
| Verswatervaatwasser | • |
| SensorDry | • |
| Turbothermische droging met luchtcirculatie | • |
| Actieve condensdroging | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Reinigingsprogramma's | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensief 75 °C | • |
| Fijn | • |
| Spoelopties | |
| Programma Express | • |
| Extra schoon | • |
| Extra droog | • |
| Rekuitvoering | |
| Plaats voor bestek | 3D MultiFlex lade |
| FlexCare-kopjesrek | 1 |

G 5410 SCi Active Plus
 Integreerbare vaatwasser
 optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516838296 / Materiaalnummer: 12660020 /
 Oud Materiaalnummer: 21541057MER

| | |
|---|---------|
| Rekuitvoering | Comfort |
| Aantal couverts | 14 |
| Veiligheid | |
| Waterproofsysteem | • |
| Kinderbeveiliging | • |
| Technische gegevens | |
| Nisbreedte minimaal in mm | 600 |
| Nisbreedte maximaal in mm | 600 |
| Nishoogte minimaal in mm | 805 |
| Nishoogte maximaal in mm | 870 |
| Nisdiepte in mm | 570 |
| Toestelbreedte in mm | 598 |
| Toestelhoogte in mm | 805 |
| Toesteldiepte in mm | 570 |
| Toesteldiepte bij geopende deur in cm | 116,5 |
| Nettogewicht in kg | 44,7 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,00 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aantal fasen | 1 |
| Elektrische frequentie standaard | 50 |
| Lengte watertoevoerslang in cm | 1,50 |
| Lengte waterafvoerslang in cm | 1,50 |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 1,70 |
| Min. gewicht frontpaneel in kg | 3,0 |
| Max. gewicht frontpaneel in kg | 10,0 |
| [via Miele later te plaatsen tot min.] | 9,0 |
| [via Miele later te plaatsen tot max.] | 19,0 |
| Bijbehorende accessoires | |
| 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) | • |
| Voucher 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs | • |

G 5410 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)