


U 634-S

Rek

schuin geplaatst, voor een betere reiniging en droging van 16 glazen.



- 16 vakken, vakgrootte 113 mm x 113 mm mm
- Uitgerust met een korte extender
- Hoog 104/173/233, breed 500 (incl. GN-zijkanten 530), diep 500 mm
- Inclusief extenderset bestaand uit korte en lange extenders

EAN: 4002516855217 / Materiaalnummer: 12663010 /

Oud Materiaalnummer: 67663402D

Productcategorisatie

Professionele vaatwassers met verswatersysteem

•

Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem

•

Accessoires bij het toestel

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

U 634-S

Rek

schuin geplaatst, voor een betere reiniging en droging van 16 glazen.



EAN: 4002516855217 / Materiaalnummer: 12663010 /

Oud Materiaalnummer: 67663402D

PTD 703

•

PTD 704

•

Productcategorie

Glazenrek

•

Producteigenschappen

Materiaal

Kunststof

Kleur

Blauw, Geel

Aantal vakken

16

Breedte van de vakken in mm

113

Lengte van de vakken in mm

113

Capaciteit

Glaswerk 110–140 mm hoogte [aantal]

16

Glaswerk 175–200 mm hoogte [aantal]

16

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm

220

Buitenmaat, brutobreedte in mm

550

Buitenmaat, brutodiepte in mm

550

Nettogewicht in kg

2,72

Brutogewicht in kg

3,66