


WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 wasmachine voorlader

A -20%* | 9 kg | 1400 omw./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling
- Was zo behoedzaam als nog nooit eerder met de InfinityCare-trommel
- Bespaar met TwinDos® tot wel 40%* wasmiddel door automatische dosering*
- Ons automatische programma SmartMatic® past verbruiken automatisch aan
- Het grote kleurendisplay M Touch Pro maakt de bediening zeer comfortabel

* In vergelijking met handmatige dosering en gebaseerd op interne testresultaten.



EAN: 4002516858874 / Materiaalnummer: 12695010 /
Oud Materiaalnummer: 11Q12002EU3

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]

Model

Geschikt voor plaatsing op elkaar

•

Side-by-side

•

Plaatsbaar onder werkblad

•

Deuraanslag

rechts

Model

Productnaam

W2 Nova Edition

Voorladers

•

Centrifugeren

Maximaal centrifugeertoerental

1400

Spoelstop

•

Functie "Zonder centrifugeren"

•

Design

Kleur toestel

Lotuswit

Deur- en paneelontwerp

BlackEffect

Uitvoering bedieningspaneel

schuin

Soort bediening

Touch-bediening

Display

M Touch Pro

AmbientLight

•

MotionReact

•

Reinigingscapaciteit

Innovatieve wastechologie PowerWash

•

Automatische wasmiddeldosering TwinDos

•

Automatische flaconregistratie TwinDos

•

Dosering per portie CapDosing

•

Vlekkenoptie

•

AddProgrammes

•

Uitstekende hygiëne

•

Bescherming van het wasgoed

InfinityCare-trommel

•

Belading in kg

9,0

Bedieningsgemak

Koppeling met Miele@home

•

Voorprogrammering tot 24 uur

•


Resttijdweergave

•

WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 wasmachine voorlader

A -20%* | 9 kg | 1400 omw./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



EAN: 4002516858874 / Materiaalnummer: 12695010 /


Oud Materiaalnummer: 11Q12002EU3

Dagtijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	40
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	50
Centrifuge-efficiëntieklasse (A – G)	B
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren; A – D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,50
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,50
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,00
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	15
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	15
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	15
Automatische beladingsregistratie FlexLoad	•
Warmwateraansluiting	•
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•

WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 wasmachine voorlader

A -20%* | 9 kg | 1400 omw./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516858874 / Materiaalnummer: 12695010 /
Oud Materiaalnummer: 11Q12002EU3

Machine reinigen	•
Alleen spoelen	•
ECO 40-60	•
Hemden/blouses	•
PowerFresh	•
Dons-/dekbedden	•
Gordijnen	•
Nieuwe kleding	•
SmartMatic®	•
Alleen voorstrijken	•
Trommel reinigen	•
Extra opties wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra stil	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Energie besparen	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	698
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1165
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	678
Gewicht in kg	97
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1,60
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Bijbehorende accessoires	
3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•


WQ 1200 WPS Nova Edition

W2 wasmachine voorlader


A -20%* | 9 kg | 1400 omw./min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm