

TWA520WP 8kg Active
T1 warmtepompdroogkast:
8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-technologie | FragranceDos




- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling*
- Warmtepomptechnologie- laag verbruik, behoedzame droging
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten**
- EcoDry voor efficiënte prestaties in de hele levensduur van droogkasten***
- FragranceDos zorgt ervoor dat uw wasgoed fris ruikt na het drogen****

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: miele.com/20years

** Vergelijken met Miele droogkasten zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma 'Katoen' bij maximale belading.

*** Patent EP 2 455 537

**** Patent EP 2 431 516



EAN: 4002516875246 / Materiaalnummer: 12733850 /
Oud Materiaalnummer: 12WA5202B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Deuraanslag	links, wisselbaar
Deuraanslag/wisselbaar	•
Model	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Wit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	EasyControl geel
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos	•
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	172
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	170
Geluidsniveau in programma Katoen bij volle belading in dB(A) re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,40
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
ECO	•

TWA520WP 8kg Active
 T1 warmtepompdroogkast:
 8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-technologie | FragranceDos



EAN: 4002516875246 / Materiaalnummer: 12733850 /
 Oud Materiaalnummer: 12WA5202B

Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Finish Wol	•
Programma Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Extra opties drogen	
Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Zoemer	•
Kwaliteit	
Zachte meeneemribben	•
Veiligheid	
Pincode	•
Controlelampje "Reservoir legen"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	655
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	52
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koudemiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	0,42
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TWA520WP 8kg Active

T1 warmtepompdroogkast:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-technologie | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm