

TWC640WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroogkast:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling\*
- Warmtepomptechnologie- laag verbruik, behoedzame droging
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten\*\*
- Volledige bediening van uw droogkast in de app met Miele@home\*\*\*
- EcoDry voor efficiënte prestaties in de hele levensduur van droogkasten\*\*\*\*

\* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: [miele.com/20years](https://miele.com/20years)

\*\* Vergelijken met Miele droogkasten zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma 'Katoen' bij maximale belading.

\*\*\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.

\*\*\*\* Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516874249 / Materiaalnummer: 12733860 / Oud Materiaalnummer: 12WC6402B

| Model                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geschikt voor plaatsing op elkaar                                             | •                             |
| Side-by-side                                                                  | •                             |
| Onder het werkblad te plaatsen                                                | •                             |
| Deuraanslag                                                                   | links, wisselbaar             |
| Deuraanslag/wisselbaar                                                        | •                             |
| Model                                                                         |                               |
| Productnaam                                                                   | T1 White Edition              |
| Warmtepompdroogkast                                                           | •                             |
| Design                                                                        |                               |
| Kleur toestel                                                                 | Lotuswit                      |
| Kleur bedieningspaneel                                                        | Lotuswit                      |
| Uitvoering deur                                                               | Obsidiaanzwart met witte ring |
| Kleur programmakeuzeschakelaar                                                | Lotuswit                      |
| Uitvoering bedieningspaneel                                                   | 5° schuin                     |
| Soort bediening                                                               | Draaiknop                     |
| Display                                                                       | DirectSensor wit, 7-segmenten |
| Droogresultaat                                                                |                               |
| Exacte droging PerfectDry                                                     | •                             |
| Geursysteem FragranceDos                                                      | •                             |
| Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel                                | •                             |
| Bescherming van het wasgoed                                                   |                               |
| SoftCare-trommel                                                              | •                             |
| Belading in kg                                                                | 8,0                           |
| Bedieningsgemak                                                               |                               |
| Koppeling met Miele@home                                                      | •                             |
| Wash2Dry                                                                      | •                             |
| Voorprogrammering tot 24 uur                                                  | •                             |
| Resttijdweergave                                                              | •                             |
| Weergave programmaverloop                                                     | Nee                           |
| Trommelverlichting                                                            | Led                           |
| Condensreservoir                                                              | •                             |
| Geïntegreerde condenswaterafvoer                                              | •                             |
| AddLoad                                                                       | •                             |
| Efficiëntie en duurzaamheid                                                   |                               |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)                                          | A+++                          |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh                                              | 172                           |
| Programmaduur in minuten (standaardprogramma)                                 | 170                           |
| Geluidsniveau in programma Katoen bij volle belading in dB(A) re1pW           | 66                            |
| Condensatie-efficiëntieklasse                                                 | A                             |
| Energieverbruik standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh | 1,40                          |
| EcoDry-technologie                                                            | •                             |
| Onderhoudsvrije warmtewisselaar                                               | •                             |
| ProfiEco-motor                                                                | •                             |
| EcoSpeed                                                                      | •                             |

TWC640WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroogkast:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516874249 / Materiaalnummer: 12733860 /

Oud Materiaalnummer: 12WC6402B

## Droogprogramma's

|                      |   |
|----------------------|---|
| Katoen               | • |
| ECO                  | • |
| Kreukherstellend     | • |
| Fijne was            | • |
| Hemden               | • |
| Finish Wol           | • |
| Programma Express    | • |
| Impregneren          | • |
| Beddengoed           | • |
| Warme lucht/DryFresh | • |

## Extra opties drogen

|                  |   |
|------------------|---|
| Kreukbeveiliging | • |
| Extra behoedzaam | • |
| Zoemer           | • |

## Kwaliteit

|                      |   |
|----------------------|---|
| Zachte meeneemribben | • |
|----------------------|---|

## Veiligheid

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Pincode                          | • |
| Controlelampje "Reservoir legen" | • |
| Controlelampje "Filter reinigen" | • |
| Optische interface               | • |

## Technische gegevens

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Afmetingen in mm (breedte)                             | 596           |
| Afmetingen in mm (hoogte)                              | 850           |
| Afmetingen in mm (diepte)                              | 643           |
| Diepte toestel bij geopende deur in mm                 | 1077          |
| Gewicht in kg                                          | 54            |
| Totale aansluitwaarde in kW                            | 1,10          |
| Spanning in V                                          | 220-240       |
| Zekering in A                                          | 10            |
| Frequentie in Hz                                       | 50            |
| Lengte van de aansluitkabel in m                       | 2,0           |
| Hermetisch afgesloten                                  | •             |
| Soort koudemiddel                                      | R290          |
| Hoeveelheid koelmiddel in kg                           | 0,14          |
| Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO <sub>2</sub> e | 3             |
| Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO <sub>2</sub> e   | 0,42          |
| Verlichting vervangen                                  | Klantendienst |


## Bijbehorende accessoires

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Geurflacon                         | • |
| Voucher voor een tweede geurflacon | • |


TWC640WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroogkast:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm