

TSC643WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroogkast:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling*
- Warmtepomptechnologie- laag verbruik, behoedzame droging
- EcoSpeed vermindert de droogtijd efficiënt met 20 minuten**
- Volledige bediening van uw droogkast in de app met Miele@home***
- EcoDry voor efficiënte prestaties in de hele levensduur van droogkasten****

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: miele.com/20years

** Vergelijken met Miele droogkasten zonder EcoSpeed met dezelfde belading en energie-efficiëntieklasse. Getest in het programma 'Katoen' bij maximale belading.

*** Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.

**** Patent EP 2 455 537



EAN: 4002516871705 / Materiaalnummer: 12733880 / Oud Materiaalnummer: 12SC6432B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Onder het werkblad te plaatsen	•
Deuraanslag	links, wisselbaar
Deuraanslag/wisselbaar	•
Model	
Productnaam	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Lotuswit
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogresultaat	
Exacte droging PerfectDry	•
Geursysteem FragranceDos	•
Intelligente links- en rechtsdraaiende trommel	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	Nee
Trommelverlichting	Led
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	172
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	170
Geluidsniveau in programma Katoen bij volle belading in dB(A) re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik standaardprogramma Katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,40
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije warmtewisselaar	•
ProfiEco-motor	•
EcoSpeed	•

TSC643WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroogkast:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos



EAN: 4002516871705 / Materiaalnummer: 12733880 /

Oud Materiaalnummer: 12SC6432B

Droogprogramma's

Katoen	•
ECO	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Finish Wol	•
Programma Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•

Extra opties drogen

Kreukbeveiliging	•
Extra behoedzaam	•
Zoemer	•

Kwaliteit

Zachte meeneemribben	•
----------------------	---

Veiligheid

Pincode	•
Controlelampje "Reservoir legen"	•
Controlelampje "Filter reinigen"	•
Optische interface	•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	54
Totale aansluitwaarde in kW	1,10
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Soort koudemiddel	R290
Hoeveelheid koelmiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Aardopwarmingsvermogen apparaat in CO ₂ e	0,42
Verlichting vervangen	Klantendienst


Bijbehorende accessoires

Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•


TSC643WP EcoSpeed&8kg

T1 warmtepompdroogkast:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm