

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -40%\* | 8 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516869924 / Materiaalnummer: 12736950 /  
Oud Materiaalnummer: 11WE3801B

<b>Model</b>	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
<b>Model</b>	
Productnaam	W1 White Edition
Voorladers	•
<b>Centrifugeren</b>	
Maximaal centrifugeertoerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
<b>Design</b>	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Obsidiaanzwart met chromoring
Kleur programmakeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5° schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
<b>Reinigingscapaciteit</b>	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
<b>Bescherming van het wasgoed</b>	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
<b>Bedieningsgemak</b>	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
<b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	40%
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	29
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse (A – G)	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren; A – D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80

- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling\*
- Nog meer energie besparen met A -40%\*\*
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.\*\*\*
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home\*\*\*\*

\* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 40% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

\*\*\* Dit geldt voor alle Miele wasmachines waarmee de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 weergegeven proces- en machinetechnische parameters kunnen worden gerealiseerd.

\*\*\*\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -40%\* | 8 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516869924 / Materiaalnummer: 12736950 /

Oud Materiaalnummer: 11WE3801B

Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
<b>Wasprogramma's</b>	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Opfrissen (stomen)	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
<b>Extra opties wassen</b>	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
<b>Veiligheid</b>	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
<b>Technische gegevens</b>	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	643
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1077
Gewicht in kg	93
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
<b>Bijbehorende accessoires</b>	
3 capsules	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•


WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 wasmachine voorlader:

A -40%\* | 8 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm