

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A-20%\* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516873914 / Materiaalnummer: 12737100 /  
Oud Materiaalnummer: 11WD3801B

| <b>Model</b>   |                                  |
|--|----------------------------------|
| Side-by-side   | •                                |
| Plaatsbaar onder werkblad  | •                                |
| Deuraanslag  | rechts                           |
| <b>Centrifugeren</b>   |                                  |
| Maximaal centrifugeertoerental   | 1400                             |
| <b>Design</b>  |                                  |
| Kleur toestel  | Lotuswit                         |
| Kleur bedieningspaneel   | Lotuswit                         |
| Kleur programmakeuzeschakelaar   | Lotuswit                         |
| Display  | DirectSensor wit,<br>7-segmenten |
| <b>Bescherming van het wasgoed</b>                                       |                                  |
| Belading in kg   | 9,0                              |
| <b>Bedieningsgemak</b>   |                                  |
| Koppeling met Miele@home   | •                                |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                       |                                  |
| Energie-efficiëntieklasse (A – G)  | A                                |
| Zuinigere dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A        | 20%                              |
| Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh | 40                               |
| Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l                            | 50                               |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (A – G)                                     | B                                |
| Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren; A – D)                          | A                                |
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW                           | 72                               |
| Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit               | 229                              |
| Stroomverbruik in de uitstand in W                                       | 0,30                             |
| Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W                          | 0,60                             |
| <b>Wasprogramma's</b>  |                                  |
| QuickPowerWash   | •                                |
| Katoen   | •                                |
| Kreukherstellend   | •                                |
| Fijne was  | •                                |
| Hemden   | •                                |
| Wol (handwas)  | •                                |
| Express 20   | •                                |
| Donker wasgoed/Jeans   | •                                |
| Opfrissen (stomen)   | •                                |
| Pompen/Centrifugeren   | •                                |
| ECO 40-60  | •                                |
| <b>Veiligheid</b>  |                                  |
| Waterbeveiligingssysteem   | Watercontrol-System              |
| <b>Technische gegevens</b>   |                                  |
| Afmetingen in mm (breedte)   | 596                              |
| Afmetingen in mm (hoogte)  | 850                              |
| Afmetingen in mm (diepte)  | 643                              |
| Diepte toestel bij geopende deur in mm                                   | 1077                             |

- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling\*
- Nog meer energie besparen met A-20%\*\*
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.\*\*\*
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home\*\*\*\*

\* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20% zuinigere dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

\*\*\* Dit geldt voor alle Miele wasmachines waarmee de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 weergegeven proces- en machinetechnische parameters kunnen worden gerealiseerd.

\*\*\*\* Extra digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Het Miele@home systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan variëren naargelang het model en het land.



WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A-20%\* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516873914 / Materiaalnummer: 12737100 /

Oud Materiaalnummer: 11WD3801B

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Gewicht in kg                    | 80        |
| Totale aansluitwaarde in kW      | 2,10-2,40 |
| Spanning in V                    | 220-240   |
| Zekering in A                    | 10        |
| Frequentie in Hz                 | 50        |
| Lengte van de aansluitkabel in m | 2         |

WWD380 WCS PWash&Steam&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A-20%\* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm