

WED395 WCS PWash&Steam&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A-20%* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling*
- Nog meer energie besparen met A-20%**
- SteamCare vermindert de strijktijd met wel 50% en frist uw kleding op
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.***
- Volledige bediening van uw wasmachine in de app met Miele@home****

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** 20% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

*** Dit geldt voor alle Miele wasmachines waarmee de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 weergegeven proces- en machinetechnische parameters kunnen worden gerealiseerd.

**** Miele@home is een afzonderlijk digitaal aanbod van Miele & Cie. KG. Alle slimme toepassingen zijn mogelijk met het Miele@home-systeem. De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het model en land.



EAN: 4002516873907 / Materiaalnummer: 12737140 /

Oud Materiaalnummer: 11ED3951B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Deuraanslag	rechts
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Model	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifuge-toerental	1400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Grafietgrijs PearlFinish
Kleur programmeerkeuzeschakelaar	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastechologie PowerWash	•
Dosering per portie CapDosing	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	40
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	50
Centrifuge-efficiëntieklasse (A – G)	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren; A – D)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,30
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,60
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•

WED395 WCS PWash&Steam&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A-20%* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516873907 / Materiaalnummer: 12737140 /


Oud Materiaalnummer: 11ED3951B

Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Opfrissen (stomen)	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
Kort	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Watercontrol-System
Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	84
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Lengte watertoevoerslang in m	1,60
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	2


WED395 WCS PWash&Steam&9kg

W1 wasmachine voorlader:

A-20%* | 9 kg | 1400 omw./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm