

WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 9 kg | 1 600 omw./min | Autom. dos. | QuickPowerWash | Virus Hygiëne



- Getest voor 20 jaar perfecte wasbehandeling*
- Nog meer energie besparen met A -20%**
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos®***
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte resultaten in slechts 49 min.****
- De Virus-Hygiene elimineert 99,9%*****
- van de potentiële virussen uit uw wasgoed

* Tijdens de ontwikkelfase van de wasmachineserie W1 heeft Miele de modellen en kerncomponenten met 5 000 wascycli (= 5 wascycli per week gedurende 50 weken) in diverse programma's getest. Meer info op: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** 20% zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A.

*** Patent EP 2 784 205

**** Dit geldt voor alle Miele wasmachines waarmee de in de samenvatting van het testrapport WL 1110/18 weergegeven proces- en machinetechnische parameters kunnen worden gerealiseerd.

***** Wetenschappelijk onderzoek door de hogeschool Albstadt-Sigmaringen en bekroond met het Gold-label van het Instituut voor integratieve hygiëne en virologie – Influenza_H. Geldt voor alle modellen met TwinDos® en PowerWash bij het programma Katoen Hygiëne 60 °C en de extra AllergoWash. De beschrijving van de methode vindt u via de volgende link: <https://www.miele.com/wa-c>



EAN: 4002516887836 / Materiaalnummer: 12743680 / Oud Materiaalnummer: 11EJ8956B

Model	
Geschikt voor plaatsing op elkaar	•
Side-by-side	•
Plaatsbaar onder werkblad	•
Deuraanslag	rechts
Model	
Productnaam	W1 Chrome Edition
Voorladers	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugeertoerental	1600
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering deur	Chroom
Kleur programmeerkeuzeschakelaar	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuin
Soort bediening	Draaiknop
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Reinigingscapaciteit	
Innovatieve wastehnologie PowerWash	•
Automatische wasmiddeldosering TwinDos	•
Dosering per portie CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Bescherming van het wasgoed	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
Weergave programmaverloop	•
Trommelverlichting	Led
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A – G)	A
Zuiniger dan de grenswaarde (52) van energie-efficiëntieklasse A	20%
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	40
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	50
Centrifuge-efficiëntieklasse (A – G)	A
Geluidsemisieklass (bij centrifugeren; A – D)	A

WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 9 kg | 1 600 omw./min | Autom. dos. | QuickPowerWash | Virus Hygiëne



EAN: 4002516887836 / Materiaalnummer: 12743680 /

Oud Materiaalnummer: 11EJ8956B

Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	229
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,40
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,80
EcoFeedback	•
Wassen op lage temperatuur "Koud" en "20 °C"	•
Beladingsautomaat	•
Flowmeter	•
Schuimbeperring	•
ProfiEco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Hemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker wasgoed/Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Donsdekens	•
Gordijnen	•
Katoen hygiëne	•
Opfrissen (stomen)	•
Stomen	•
Machine reinigen	•
Nieuw textiel	•
Alleen spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Extra opties wassen	
SingleWash	•
Kort	•
Inweken	•
Voorwas	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken met stoom	•
Zoemer	•
AllergoWash	•
Veiligheid	
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-System

WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:

A -20%* | 9 kg | 1 600 omw./min | Autom. dos. | QuickPowerWash | Virus Hygiëne



EAN: 4002516887836 / Materiaalnummer: 12743680 /

Oud Materiaalnummer: 11EJ8956B

Kinderbeveiliging	•
Pincode	•
Optische interface	•

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte toestel bij geopende deur in mm	1054
Diepte toestel zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	95
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in V	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte watertoevoerslang in m	1,60
Lengte waterafvoerslang in m	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Verlichting vervangen	Klantendienst

Bijbehorende accessoires

3 capsules	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam

W1 wasmachine voorlader:


A -20%* | 9 kg | 1 600 omw./min | Autom. dos. | QuickPowerWash | Virus Hygiène




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm