

PLW 8604 [ADP]

Laboratoriumvaatwasser

met afvoerpomp voor gedemineraliseerd water.



- Capaciteit/charge bijv. 64 glazen nauwe hals/laboratoriumglaswerk met injectoren
- Flexibel en eenvoudig – modulaire beladingssysteem en #EasyLoad-systeem
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Proceschemie eenvoudig doseren: module poederwasmiddel in deur
- Standaard connectiviteit via WiFi
- Pomp voor demi-water: laatste spoeling met demi-water

EAN: 4002516882688 / Materiaalnummer: 12796060 /
Oud Materiaalnummer: 62860404NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Serie	ExploreLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal spoelniveaus	2
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor laboratoria	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal]	64
Reageerbuizen per belading [aantal]	98
Ampullen per charge [aantal]	98
Laboratoriumflessen per belading [aantal]	64
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	28
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70
Besturing	
Type besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	6
Vrije programmaplaatsen [aantal]	4
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Watersluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000

PLW 8604 [ADP]

Laboratoriumvaatwasser

met afvoerpomp voor gedemineraliseerd water.



EAN: 4002516882688 / Materiaalnummer: 12796060 /

Oud Materiaalnummer: 62860404NWE

Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP – met opvoerpomp voor gedemineraliseerd water [aantal]	1
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	72
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	79
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1200
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	5,40
Programma's	
Kort	•
Programma's	
Gemiddeld	•
Lang	•
Afspoelen koud water	•
Afspoelen demi-water	•
Uitvoering	
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Uitvoering	
1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseertoestel/deur voor poedervormig reinigingsmiddel	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
EasyLoad	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Externe doseermodule	•

PLW 8604 [ADP]

Laboratoriumvaatwasser

met afvoerpomp voor gedemineraliseerd water.



EAN: 4002516882688 / Materiaalnummer: 12796060 /
Oud Materiaalnummer: 62860404NWE

Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
Normen, keur- en kenmerken	
EN 61010-1	•