

PLW 8604

Laboratoriumvaatwasser
met demi-wateraansluiting.



- Capaciteit/charge bijv. 64 glazen nauwe hals/laboratoriumglaswerk met injectoren
- Flexibel en eenvoudig – modulair beladingssysteem en #EasyLoad-systeem
- Hoog bedieningsgemak met touchscreen – M Touch Basic
- Proceschemie eenvoudig doseren: module poederwasmiddel in deur
- Standaard connectiviteit via WiFi
- Met demi-wateraansluiting – laatste spoeling met demi-water

EAN: 4002516882954 / Materiaalnummer: 12797620 /
Oud Materiaalnummer: 62860404NBI

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Bereik	ExploreLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Aantal spoelniveaus	2
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor laboratoria	•
---------------------------	---

Capaciteit

Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal]	64
Reageerbuizen per belading [aantal]	98
Ampullen per charge [aantal]	98
Laboratoriumflessen per belading [aantal]	64

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	28
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	70

Besturing

Type besturing	M Touch Basic
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	6
Vrije programmaplaatsen [aantal]	4
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Programma-uitvalbeveiliging	•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	6,70
Totale aansluitwaarde in kW	7,10
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	2 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	2,90
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000

PLW 8604 Laboratoriumvaatwasser met demi-wateraansluiting.



EAN: 4002516882954 / Materiaalnummer: 12797620 /
Oud Materiaalnummer: 62860404NBI

Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	68
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	77
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,44
Programma's	
Kort	•
Programma's	
Gemiddeld	•
Lang	•
Afspoelen koud water	•
Afspoelen demi-water	•
Uitvoering	
1 dispenser in de deur voor naspoelmiddel	•
1 doseertoestel/deur voor poedervormig reinigingsmiddel	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface klantendienst	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
EasyLoad	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Externe doseermodule	•

PLW 8604

Laboratoriumvaatwasser
met demi-wateraansluiting.



EAN: 4002516882954 / Materiaalnummer: 12797620 /
Oud Materiaalnummer: 62860404NBI

Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•