

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratoriumvaatwasser

met afvoerpomp voor demiwater, dosering van reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



- Capaciteit/charge bijv. 128 laboratoriumflessen
- Flexibel en eenvoudig – modulair beladingssysteem en #EasyLoad-systeem
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Standaard connectiviteit via WiFi
- Milieuvriendelijk – verwarmingspomp met variabel toerental

EAN: 4002516883937 / Materiaalnummer: 12798740 /

Oud Materiaalnummer: 62868332NWE

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Bereik	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Aantal spoelniveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor laboratoria	•
---------------------------	---

Capaciteit

Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal]	64
Reageerbuisen per belading [aantal]	196
Ampullen per charge [aantal]	196
Laboratoriumflessen per belading [aantal]	128
Pipetten per belading [aantal]	98

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	19
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
----------------------------	---

Besturing

Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	19
Vrije programmaplaatsen [aantal]	10
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratoriumvaatwasser

met afvoerpomp voor demiwater, dosering van reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



EAN: 4002516883937 / Materiaalnummer: 12798740 /

Oud Materiaalnummer: 62868332NWE

Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Koud water voor dampcondensator [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP – met opvoerpomp voor gedemineraliseerd water [aantal]	1
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	74
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	83
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	1,44
Programma's	
Standaard	•
Intensief	•
Programma's	
Extra kort	•
Universeel	•
Anorganisch	•
Organisch	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetten	•
Kunststof	•
Olie	•
Hygiëne 93/10	•
Pasteuriseren	•
Afspoelen koud water	•
Afspoelen demi-water	•
Uitvoering	
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•

PLW 8683 [ADP LD DC10]

Laboratoriumvaatwasser

met afvoerpomp voor demiwater, dosering van reinigingsmiddel en EcoDry-functie.



EAN: 4002516883937 / Materiaalnummer: 12798740 /

Oud Materiaalnummer: 62868332NWE

1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuiglans DC10	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
EcoDry	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface klantendienst	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
EasyLoad	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Ethernetinterface (optie)	•
Externe doseermodule	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•