

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Reinigings- & desinfectietoestel voor behandelen van volgelaatsuitrustingen met dosering van vloeibaar reinigingsmiddel en controlepakket.



- Capaciteit/charge# 6 volgelaatsmaskers en 6 ademluchttoestellen
- Milieuvriendelijk – verwarmingspomp met variabel toerental
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Standaard connectiviteit via WiFi
- Krachtig spoelsysteem en speciale programma's

EAN: 4002516883982 / Materiaalnummer: 12798800 /
Oud Materiaalnummer: 62868394NWE

Model en uitvoering	
Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Serie	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal spoelniveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•
Toepassing	
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Capaciteit	
Volgelaatsmaskers en ademluchttoestellen [aantal]	6
Volgelaatsmaskers [aantal]	12
Ademluchttoestellen [aantal]	12
Draagframe voor ademhalingsbeschermingsmiddelen [aantal]	1
Capaciteitsgegevens	
Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	28
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (optie)	•
Besturing	
Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	8
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Stand. elektrische aansluiting	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Reinigings- & desinfectietoestel voor behandelen van volgelaatsuitrustingen met dosering van vloeibaar reinigingsmiddel en controlepakket.



EAN: 4002516883982 / Materiaalnummer: 12798800 /

Oud Materiaalnummer: 62868394NWE

Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor demi-water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	74
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	81
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	5,40
Programma's	
Afspoelen koud water	•
Reactivering	•
Vario FB Speciaal	•
Vario FB Speciaal Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Uitvoering	
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Uitvoering	
1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Extra integreerbare doseerpomp 5–10 l (optie)	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Flexibele zuiglans DS10	•

PLW 8683 [Safety LD DS10 MON]

Reinigings- & desinfectietoestel voor behandelen van volgelaatsuitrustingen met dosering van vloeibaar reinigingsmiddel en controlepakket.



EAN: 4002516883982 / Materiaalnummer: 12798800 /
Oud Materiaalnummer: 62868394NWE

Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Ethernetinterface (optie)	•
Externe doseermodule	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
Normen, keur- en kenmerken	
EN 61010-1	•