

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



- Capaciteit/charge bijv. 44 hand- en hoekstukken of 44 afzuigers
- Capaciteit/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschalen of 48 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Standaard connectiviteit via WiFi

EAN: 4002516884521 / Materiaalnummer: 12800150 /
Oud Materiaalnummer: 62869205NWE

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Serie	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Wit
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal spoelniveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artspraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•

Capaciteit

DIN-zeefschalen per belading [aantal]	8
Gynaecologische specula per belading [aantal]	48
MIC-sets per belading [aantal]	1-2
Oogheekkundige sets per belading [aantal]	8
AN-sets per belading [aantal]	2-3
OK-schoenen per belading [aantal]	28
Afzuigers per belading [aantal]	44
Holle instrumenten per belading [aantal]	44
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	44

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	40
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	19
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
Miele Move MedDent+ (optie)	•

Besturing

Type besturing	M Touch Flex
Goedkeuring wasprogramma direct via het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	24
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002516884521 / Materiaalnummer: 12800150 /
Oud Materiaalnummer: 62869205NWE

Instelbare displaytalen

•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor demi-water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	74

Droogaggregaat

Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H13
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,95
Levensduur HEPA-filter in uren	300

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	81
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.

EAN: 4002516884521 / Materiaalnummer: 12800150 /
Oud Materiaalnummer: 62869205NWE

Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	5,40
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario dentaal +	•
Vario TD Instr 4zeef	•
Vario TD Instr 6zeef	•
Vario TD Instr 8zeef	•
Vario TD container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Afspoelen koud water	•
Uitvoering	
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Uitvoering	
1 doseertoestel/deur voor glansspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuiglans DC5	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002516884521 / Materiaalnummer: 12800150 /
Oud Materiaalnummer: 62869205NWE

Ethernetinterface (optie)	•
Externe doseermodule	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
Normen, keur- en kenmerken	
EN 61010-1	•