

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel met glazen deur, met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



- Capaciteit/charge bijv. 44 hand- en hoekstukken of 44 afzuigers
- Capaciteit/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschalen of 48 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Standaard connectiviteit via WiFi

EAN: 4002516884996 / Materiaalnummer: 12800320 /
Oud Materiaalnummer: 6286C262NWE

Model en uitvoering

Model	Vrijst toestel, onderbouw, breed, met bovenblad
Serie	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Glazen deur	•
Geschikt voor onderbouw	•
Aantal spoelniveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artspraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•

Capaciteit

DIN-zeefschalen per belading [aantal]	8
Gynaecologische specula per belading [aantal]	48
MIC-sets per belading [aantal]	1-2
Oogheelkundige sets per belading [aantal]	8
AN-sets per belading [aantal]	2-3
OK-schoenen per belading [aantal]	28
Afzuigers per belading [aantal]	44
Holle instrumenten per belading [aantal]	44
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	44

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	40
Geteste bedrijfsuren	15000
Kortste programmatijd (reiniging & desinfectie) in minuten	19
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
Miele Move MedDent+ (optie)	•

Besturing

Type besturing	M Touch Flex
Goedkeuring wasprogramma direct via het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	24
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•
Programma-uitvalbeveiliging	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel met glazen deur, met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



EAN: 4002516884996 / Materiaalnummer: 12800320 /

Oud Materiaalnummer: 6286C262NWE

Instelbare displaytalen

•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor demi-water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettahoogte in mm	820
Buitenmaat, nettobreedte in mm	898
Buitenmaat, nettodiepte in mm	695
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	98

Droogaggregaat

Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m ³ /uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H14
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,99
Levensduur HEPA-filter in uren	300

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1095
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	133
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel met glazen deur,
met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus & geleidbaarheidsmeting.

EAN: 4002516884996 / Materiaalnummer: 12800320 /

Oud Materiaalnummer: 6286C262NWE

Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	5,40
Programma's	
Vario TD intensief	•
Vario dentaal +	•
Vario TD Instr 4zeef	•
Vario TD Instr 6zeef	•
Vario TD Instr 8zeef	•
Vario TD container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Afspoelen koud water	•
Uitvoering	
Extra integreerbare doseerpompen (optie)	•
Controle van het doseervolume	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Interface klantenservice	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Uitvoering	
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel	•
Extra integreerbare doseerpomp 5–10 l (optie)	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuiglans DC5	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
Geleidbaarheidsmeting	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingspomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de bodem van de spoelruimte	•
Instelmogelijkheid voor proceschemie (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•

PWD 8682 CD [U GD DC5 CM]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel met glazen deur, met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel, DryPlus & geleidbaarheidsmeting.



EAN: 4002516884996 / Materiaalnummer: 12800320 /

Oud Materiaalnummer: 6286C262NWE

Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Ethernetinterface (optie)	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-richtlijn 2011/65/EU	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
Normen, keur- en kenmerken	
EN 61010-1	•