

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



- Groot tekstdisplay met sensortoetsen – DirectSensor
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-uitvoering
- Bijzonder luchtig deeg en mooi gebruinde korsten – Professional
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home



EAN: 4002516919278 / Materiaalnummer: 12821560 /
Oud Materiaalnummer: 22746004EU3

Algemene informatie	
Typeaanduiding	H 7460 B
Materiaalnummer fabrikant	12821560
EAN-nummer	4002516919278
Model en design	
Kleur	Pearlbeige
PureLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Profi-functie	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Intensief bakken	•
Braadautomaat	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516919278 / Materiaalnummer: 12821560 /

Oud Materiaalnummer: 22746004EU3

Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Automatische restwarmtebenutting	•
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,3
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Onderhoudscomfort	
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Stoomopwekker vermogen in kW	1,10
Waterreservoir inhoud in l	0,3
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50

H 7460 B

Oven

in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.



EAN: 4002516919278 / Materiaalnummer: 12821560 /

Oud Materiaalnummer: 22746004EU3

Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Nuldraad	Ja
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip met PerfectClean HFC 71	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

???, ??, ?
 ???, deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ???,
 ???, hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


H 7460 B

Oven


in perfect te combineren design met led-verlichting en PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings