

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Nauwelijks nog schoonmaken: pyrolyse-uitvoering en PyroFit
- Bijzonder luchtig deeg en bruine korsten: Profi-functie
- Gegarandeerd geen te gare voedingsmiddelen: TasteControl
- Toestel met wifi: Miele@home



EAN: 4002516919162 / Materiaalnummer: 12821570 /
Oud Materiaalnummer: 22746405EU3

Model en design	
VitroLine	•
Model en design	
Inbouwoven	•
Voordelen	
TasteControl	•
Snel opwarmen	•
Voorverwarmen	•
Spijzenthermometer	met snoer
Warmhouden	•
Crisp-functie	•
Ovenfuncties	
Hetelucht plus	•
Boven-/onderwarmte	•
Profi-functie	•
Profi-functie met braadautomaat	•
Profi-functie met Hetelucht Plus	•
Profi-functie met intensief bakken	•
Profi-functie met boven-/onderwarmte	•
Intensief bakken	•
Braadautomaat	•
Circulatiegrill	•
Grill	•
Onderwarmte	•
Eco-hetelucht	•
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Landspecifieke automatische programma's	•
Design	
Kleur	Pearlbeige
Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Stoomstoten op tijd programmeerbaar	•
Dagtijdweergave	•
Tijdsynchronisatie	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



EAN: 4002516919162 / Materiaalnummer: 12821570 /

Oud Materiaalnummer: 22746405EU3

Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Automatische restwarmtebenutting	•
Verbruik in de stand-bystand in W	0,8
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	20
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Pyrolytische zelfreiniging	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
Stoomopwekker vermogen in kW	1,10
Waterreservoir inhoud in l	0,3
Zuigbuis voor het opzuigen van water	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendeling	•
Deurvergrendeling bij Pyrolyseprogramma	•
Toetsenvergrendeling	•
Technische gegevens	
Oveninhoud in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5
Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 led-spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	590
Nishoogte max. in mm	595
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	596
Toesteldiepte in mm	568
Gewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,60
Spanning in V	220-240
Lengte van de aansluitkabel in m	1,50

H 7464 BP

Oven

in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.



EAN: 4002516919162 / Materiaalnummer: 12821570 /
Oud Materiaalnummer: 22746405EU3

Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Verlichting vervangen	Klantendienst
Bijbehorende accessoires	
Bakvorm met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster PyroFit	1
FlexiClip-geleiders PyroFit (paar)	1
Spijzenthermometer met snoer	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PyroFit (paar)	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7464 BP

Oven


in perfect te combineren design met spijzenthermometer en led-verlichting.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings