

DAE 1530
Inbouwgroep
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 532 mm breed
- Zeer krachtig – 415 m³/h op de hoogste stand
- Gelijkmatische verlichting dankzij led-band
- Efficiënte filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002516911975 / Materiaalnummer: 12830220 /
Oud Materiaalnummer: 28E1530SBNF

Model en design	
Kleur toestel	Roestvrij staal
Model	
Volledig integreerbare dampkap	•
Ovenfuncties	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Vereiste achteraf aan te schaffen ombouwset luchtcirculatie	DUU 150, DUU 151
Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters	DKF 32-P
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Bediening	EasySwitch
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	72,2
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	B
Klasse vetfiltering	B
Categorie hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
Verlichting	
Aantal x watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	360 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Aantal ventilatoren	1
Dubbelszijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	415
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	675
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0

DAE 1530
Inbouwgroep
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516911975 / Materiaalnummer: 12830220 /
Oud Materiaalnummer: 28E1530SBNF

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	200
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	295
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	630
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	395
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Technische gegevens	
Breedte van kap in mm	532
Hoogte van kap in mm	50
Diepte van kap in mm	372
Nettogewicht in kg	9,0
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Geaarde stekker	•
Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
Aantal fasen	1
Totale aansluitwaarde in kW	0,20
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50

DAE 1530
Inbouwgroep
met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516911975 / Materiaalnummer: 12830220 /
Oud Materiaalnummer: 28E1530SBNF

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150


Bijbehorende accessoires

Terugslagklep	•
---------------	---

DAE 1530

Inbouwgroep

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



DAE1530, DAE1535 Installation drawing