

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



- Capaciteit/charge bijv. 44 hand- en hoekstukken of 44 afzuigers
- Capaciteit/charge bijvoorbeeld 8 DIN-zeefschalen of 48 gynaecologische specula
- Veilig door controle – spoeldruk- en sproeiarmbewaking
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Efficiënte heteluchtdroging – DryPlus
- Standaard connectiviteit via WiFi

EAN: 4002516897057 / Materiaalnummer: 12831410 /
Oud Materiaalnummer: 62869210NBI

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Bereik	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Deksel	Roestvrij staal
Geschikt voor onderbouw	•
Aantal spoelniveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artspraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
Geschikt voor dierenartspraktijken	•
Geschikt voor podologiepraktijken	•

Capaciteit

DIN-zeefschalen per belading [aantal]	8
Gynaecologische specula per belading [aantal]	48
MIC-sets per belading [aantal]	1-2
Oogheelkundige sets per belading [aantal]	8
AN-sets per belading [aantal]	2-3
OK-schoenen per belading [aantal]	28
Chirurgische speekselzuigers per charge [nummer]	44
Holle instrumenten per belading [aantal]	44
Chirurgische hand- en hoekstukken per belading [aantal]	44

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Besturing

Type besturing	M Touch Flex
Goedkeuring wasprogramma direct via het display	•
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	24
Vrije programmaplaatsen [aantal]	5
Besturing op basis van AO-waarde	•
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	6,70

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002516897057 / Materiaalnummer: 12831410 /
Oud Materiaalnummer: 62869210NBI

Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Zekering in A	20
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	2 AC 230V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor demi-water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	81
Droogaggregaat	
Geïntegreerd droogaggregaat	•
Ventilator in kW	0,30
Verwarmingselement in kW	2,20
Luchtverplaatsingsvermogen in m³/uur	60
Tijdstelling in stappen van 1 minuut	0-120
HEPA-filterklasse	H13
Filtergraad HEPA-filter (volgens DIN EN 1822) in %	99,95
Levensduur HEPA-filter in h	200
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	523
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	90
Maximale vloerbelasting in N/m²	1220
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	3,96
Programma's	
Vario TD intensief	•

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.

EAN: 4002516897057 / Materiaalnummer: 12831410 /

Oud Materiaalnummer: 62869210NBI

Vario TD dentaal	•
Vario dentaal +	•
Vario TD Instr 4zeef	•
Vario TD Instr 6zeef	•
Vario TD Instr 8zeef	•
Vario TD container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD KNO	•
Vario TD KNO +	•
Vario TD KNO optiek	•
Oogheelkunde	•
Tray oogheelkunde A207	•
Zuigflessen	•
OK-schoenen	•
Afdelingsinstrumenten	•
Universeel	•
Afspoelen koud water	•
Uitvoering	
1 dispenser in de deur voor naspoelmiddel	•
1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel	•
Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)	•
Comfort-zuiglans DC5	•
Controle van het doseervolume	•
Nevelcondensator	•
Spoeldrukbewaking	•
Sproeiarmsensor	•
How-to-sequenties	•
Kamerverlichting	•
Interface voor procesdocumentatie (optie)	•
Meervoudig filtersysteem	•
Verwarmingpomp met variabel toerental	•
Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem	•
DryPlus	•
Zoutreservoir in de deur	•
Optische interface klantendienst	•
Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte	•
Verwarmingselementen buiten de spoelruimte	•
Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)	•
Omvangrijke componenten (optie)	•
Aansluitmogelijkheden	
WiFi	•
Ethernetinterface (optie)	•
Externe doseermodule	•
Normen, keur- en kenmerken	
VDE-teken (elektrische veiligheid)	•
EN 61010-1	•

PWD 8692 [DC5]

Thermodesinfector en reinigings- en desinfectietoestel
met dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.



EAN: 4002516897057 / Materiaalnummer: 12831410 /

Oud Materiaalnummer: 62869210NBI

EN 61010-2-040

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

EU-medische hulpmiddelen klasse IIb

•

•

•