

G 5811 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – u bespaart geld en beschermt het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Flexibele rekuitvoering afgestemd op het dagelijkse gebruik – Comfort rekken



EAN: 4002516915485 / Materiaalnummer: 12868100 /
Oud Materiaalnummer: 21581154MER

Model	
Geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Obsidiaanzwart
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
Comfort	
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	258
Geluidsemisssieklasse	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Verswatersvaatwasser	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Fijn	•
Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14

G 5811 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.




EAN: 4002516915485 / Materiaalnummer: 12868100 /
Oud Materiaalnummer: 21581154MER

Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	570
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	570
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	43,7
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70
Min. gewicht frontpaneel in kg	2,0
Max. gewicht frontpaneel in kg	8,0
[via Miele later te plaatsen tot min.]	7,0
[via Miele later te plaatsen tot max.]	20,0
Bijbehorende accessoires	
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

G 5811 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)