

G 5811 SCi Active Plus

Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – u bespaart geld en beschermt het milieu
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Bespaar tot wel 50% stroom met de Miele warmwateraansluiting
- Flexibele rekuitvoering afgestemd op het dagelijkse gebruik – Comfort rekken



EAN: 4002516915508 / Materiaalnummer: 12868120 /
Oud Materiaalnummer: 21581157MER

Model	
Geïntegreerde vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Wit
Comfort	
Deurvergrendeling	AutoClose
Resttijdweergave	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,2
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,54
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,30
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	258
Aantal couverts	14
Geluidsemisatieklasse	B
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Verswatervaatwasser	•
AutoOpen-droging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Fijn	•
Spoelopties	
Programma Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
FlexCare-kopjesrek	1

G 5811 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516915508 / Materiaalnummer: 12868120 /
Oud Materiaalnummer: 21581157MER

Rekuitvoering

Comfort

Veiligheid

Waterproofsysteem

•

Kinderbeveiliging

•

Technische gegevens

Nisbreedte minimaal in mm

600

Nisbreedte maximaal in mm

600

Nishoogte minimaal in mm

805

Nishoogte maximaal in mm

870

Nisdiepte in mm

570

Toestelbreedte in mm

598

Toestelhoogte in mm

805

Toesteldiepte in mm

570

Toesteldiepte bij geopende deur in cm

116,5

Nettogewicht in kg

44,7

Totale aansluitwaarde in kW

2,00

Spanning in V

230

Zekering in A

10

Aantal fasen

1

Elektrische frequentie standaard

50

Lengte watertoevoerslang in cm

1,50

Lengte waterafvoerslang in cm

1,50

Lengte van de aansluitkabel in m

1,70

Min. gewicht frontpaneel in kg

3,0

Max. gewicht frontpaneel in kg

10,0

[via Miele later te plaatsen tot min.]

9,0

[via Miele later te plaatsen tot max.]


19,0

Bijbehorende accessoires

Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of
3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs

•

G 5811 SCi Active Plus
Integreerbare vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)