

G 7081 SCVi AutoDos

Volledig integreerbare vaatwasser

met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



- Hoogste energie-efficiëntieklasse A – u bespaart geld en beschermt het milieu
- Ons ruimtewonder – de 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor uw bestek
- Meer informatiemogelijkheden en modern met opname in een netwerk – Miele@home
- Alles volledig droog – de Miele AutoOpen-droging
- Vaatwasser met verswatersysteem – vanaf ?? waterverbruik in programma Automatic
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose



EAN: 4002516915683 / Materiaalnummer: 12868310 /
Oud Materiaalnummer: 21708162MER

Beschikbare displaytalen

Beschikbare displaytalen via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

Model

Volledig geïntegreerde vaatwassers

•

Vaatwassers 60 cm breed

•

Design

Kleur bedieningspaneel

Roestvrij staal

Uitvoering bedieningspaneel

Volledig geïntegreerd bedienin

Soort bediening

Programmakeuzetoetsen

Display

display met 1 regel met tekst

Kleur van display

Wit

MultiLingua

•

Comfort

Koppeling met Miele@home

•

Automatische dosering met PowerDisk

•

Resttijdweergave

•

Voorprogrammering tot 24 uur

•

Funciecontrole

optisch en akoestisch

Keuze displaytaal

•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A–G)

A

Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)

6,0

Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)

8,4

Energieverbruik in kWh (ECO-programma)

0,54

Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)

54

Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh

0,29

De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten

230

Geluidsemissieklasse

B

Geluidsemissies in dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower Technology

•

Geteste hygiëne

•

Warmwateraansluiting

•

Halve belading

•

Reinigingsresultaat

Verswater vaatwasser

•

AutoOpen-droging

•

SensorDry

•

Actieve condensdroging

•

BrilliantGlassCare

•

Reinigingsprogramma's

QuickPowerWash

•

G 7081 SCVi AutoDos

Volledig integreerbare vaatwasser

met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



EAN: 4002516915683 / Materiaalnummer: 12868310 /

Oud Materiaalnummer: 21708162MER

ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensief 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fijn	•
Extra stil 39 dB(A)	•
Toestelonderhoud	•
Zout uitspoelen	•
Spoelopties	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuitvoering	
Plaats voor bestek	3D MultiFlex lade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	ExtraComfort
Aantal couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Veiligheid	
Waterproofsysteem	•
Controlelampje zeef	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	805
Nishoogte maximaal in mm	870
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	550
Toesteldiepte bij geopende deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	47,0
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de aansluitkabel in m	1,70

G 7081 SCVi AutoDos

Volledig integreerbare vaatwasser

met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



EAN: 4002516915683 / Materiaalnummer: 12868310 /

Oud Materiaalnummer: 21708162MER

Min. gewicht frontpaneel in kg	4,0
--------------------------------	-----

Max. gewicht frontpaneel in kg	11,0
--------------------------------	------

[via Miele later te plaatsen tot min.]	7,0
--	-----

[via Miele later te plaatsen tot max.]	14,0
--	------

Bijbehorende accessoires	
---------------------------------	--


1 x PowerDisk	•
---------------	---

Voucher voor 6 PowerDisks	•
---------------------------	---

G 7081 SCVi AutoDos

Volledig integreerbare vaatwasser

met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)