

DGC 7440 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



- Grote display met gewone tekst en sensorbediening: DirectSensor
- Perfecte resultaten: DualSteam-stoomtechnologie
- Van buiten knapperig, van binnen sappig: combi-koken
- Simpele bediening: waterreservoir achter bedieningspaneel
- Eenvoudige reiniging – HydroClean en roestvrijstalen ovenruimte



EAN: 4002516924050 / Materiaalnummer: 12874350 /

Oud Materiaalnummer: 23744002EU3

Model en design

Combi-stoomoven

•

VitroLine

•

Kleur toestel

Pearlbeige

Voordelen

Snel opwarmen

•

Voorverwarmen

•

Externe stoomopwekking

•

Klimaatensor

•

Individuele vochtinstellingsmogelijkheden bij combi-koken

•

Menu koken zonder smaakoverdracht

•

Mix & Match

•

Automatische programma's met de mogelijkheid de bereiding individueel aan te passen

•

Warmhouden

•

Crisp-functie

•

Ovenfuncties

Hetelucht plus

•

Boven-/onderwarmte

•

Stomen

•

Combi-koken

•

Combi-koken met hetelucht plus

•

Combi-koken met boven-/onderwarmte

•

Combi-koken met grote grill

•

Sous-vide

•

Intensief bakken

•

Circulatiegrill

•

Grill

•

Kleine grill

•

Bovenwarmte

•

Onderwarmte

•

Gebak speciaal

•

Eco-hetelucht

•

Eco-stomen

•

Ontdooien

•

Gourmet-braden

•

Verwarmen

•

Borden verwarmen

•

Automatische programma's

•

Landspecifieke automatische programma's

•

Speciale toepassingen

•

Bedieningsgemak

Koppeling met Miele@home

•

Display

DirectSensor

SoftOpen

•

SoftClose

•

MultiLingua

•

Motorisch bedieningspaneel

•

DGC 7440 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516924050 / Materiaalnummer: 12874350 /

Oud Materiaalnummer: 23744002EU3

Bereiden onafhankelijk van hoeveelheid	•
Stomen op 3 niveaus tegelijkertijd	•
Automatisch koken menu	•
Stoomreductie voor einde programma	•
Dagtijdweergave	•
Datumweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperaturen	•
Eigen programma's	•
Sabbatprogramma	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Verbruik in de uitstand in W	0,3
Verbruik in de stand-bystand in W	0,8
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
Tijd tot automatisch schakelen naar stand-by in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar de uitstand in min	20
Tijd tot automatisch schakelen naar netwerkgebonden stand-by in min	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstalen ovenruimte met lijntjesstructuur	•
Neerklapbaar grillelement	•
Externe stoomopwekker	•
HydroClean	•
Onderhoudsprogramma Inweken	•
Onderhoudsprogramma Spoelen	•
Droogprogramma ovenruimte	•
Snelsluiting voor geleiderails	•
Uitneembare bakplaatgeleiders	•
Ontkalken	•
CleanGlass-deur	•
Stoomtechn./watertoevoer	
DualSteam	•
Stoomopwekker vermogen in kW	3,30
Waterreservoir inhoud in l	1,4
Waterreservoir achter bedieningspaneel	•
Condensreservoir achter bedieningspaneel	•
Afvoerfilter	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsuitschakeling	•

DGC 7440 HC Pro

Compacte combi-stoomoven

voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.



EAN: 4002516924050 / Materiaalnummer: 12874350 /

Oud Materiaalnummer: 23744002EU3

Ingebruiknamebeveiliging	•
Wasemkoeling	•
Toetsenvergrendeling	•

Technische gegevens	
Oveninhoud in l	47
Aantal niveaus	3
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 569
Genummerde niveaus	•
Deuraanslag	Onder
Ovenverlichting	BrilliantLight
Min. temperaturen ovenmodus in °C	30
Max. temperaturen ovenmodus in °C	230
Min. temperaturen stoomovenmodus in °C	40
Max. temperaturen stoomovenmodus in °C	100
Min. nisbreedte in mm	560
Max. nisbreedte in mm	568
Nishoogte min. in mm	450
Nishoogte max. in mm	452
Nisdiepte in mm	550
Toestelbreedte in mm	595
Toestelhoogte in mm	455,5
Toesteldiepte in mm	568,5
Gewicht in kg	40,1
Totale aansluitwaarde in kW	3,40
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Verlichting vervangen	Klantendienst


Bijbehorende accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Braadrooster met PerfectClean HBBR 71	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1
Roestvrijstalen schaal met gaatjes	1
Roestvrijstalen schaal zonder gaatjes	1
HydroClean vloeibaar reinigingsmiddel	1
Ontkalkingstabletten	2

Beschikbare displaytalen	
--------------------------	--


Beschikbare displaytalen via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


DGC 7440 HC Pro
Compacte combi-stoomoven
voor stomen, bakken, braden met connectiviteit + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings