

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 240 l, maximale belading 27,0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516927761 / Materiaalnummer: 12886750 /
Oud Materiaalnummer: 51927004EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	27,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	27,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,40
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,22
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,30
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	201,0
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	322,2
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	5,90
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	6,28
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	57
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	197,9
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	323,4

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.



EAN: 4002516927761 / Materiaalnummer: 12886750 /

Oud Materiaalnummer: 51927004EU

Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,61
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,05
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	47
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	193,5
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	4,48
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	42
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	190,2
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,58
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	34
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	57
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	48
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	41
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	10
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	541
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor sportclubs	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.

EAN: 4002516927761 / Materiaalnummer: 12886750 /

Oud Materiaalnummer: 51927004EU

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
---	----

Sensor leegmelding	•
--------------------	---

Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingssoort	Elektrisch
------------------	------------

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
-------------------------	-----------------

Verwarmingsvermogen in kW	24,00
---------------------------	-------

Totale aansluitwaarde in kW	25,60
-----------------------------	-------

Zekering in A	50
---------------	----

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
-------------------------	-----------------

Verwarmingsvermogen in kW	24,00
---------------------------	-------

Totale aansluitwaarde in kW	25,60
-----------------------------	-------

Zekering in A	50
---------------	----

Wateraansluiting/-afvoer

Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
-----------------------------	------------------------------------

Afvoerklap	DN 70
------------	-------

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1646
-------------------------------	------

Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
--------------------------------	------

Buitenmaat, nettodiepte in mm	1226
-------------------------------	------

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1793
-------------------------------	------

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
--------------------------------	------

Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
-------------------------------	------

Nettogewicht in kg	643,0
--------------------	-------

Brutogewicht in kg	700
--------------------	-----

Maximale vloerbelasting in N	8993
------------------------------	------

Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
---------------------------	--------------------

Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	4,70
-------------------------------------	------

Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
--------------------------------	---

Doekbehandeling	•
-----------------	---

Onbalanscontrole	•
------------------	---

3-dimensionale onbalanscontrole	•
---------------------------------	---

Desinfecteren	•
---------------	---

Efficiënte meeneemribben	•
--------------------------	---

EcoSpeed	•
----------	---

BoostSpin	•
-----------	---

Temperatuurcontrole	•
---------------------	---

Beladingsautomaat+	•
--------------------	---

Flowmeter (optie)	•
-------------------	---

Weegsysteem (optie)	•
---------------------	---

Trommel bijvullen	•
-------------------	---

Programmakeuze via kleurenframe	•
---------------------------------	---

Efficiënt centrifugeren	•
-------------------------	---

Noodstopchakelaar	•
-------------------	---

Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
---	---

PWM 927 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.



EAN: 4002516927761 / Materiaalnummer: 12886750 /
Oud Materiaalnummer: 51927004EU

Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•

Capaciteiten

Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Inzethelm [Aantal]	6
Bedrijfskleding [aantal]	4
Werkjassen [aantal]	6
Beschermpakken chemie [aantal]	3
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	620
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	142
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	123
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	225
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	159
Paardendekens zomer [aantal]	4

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•