

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professionele wasmachine, met stoom verwarmd (direct)
met aftapkraan sop – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 240 l, maximale belading 27.0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516927792 / Materiaalnummer: 12886780 /
Oud Materiaalnummer: 51927012EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	27,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	27,0
Trommelvolume in l	240
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	6,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,20
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	6,70
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,05
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	181,8
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	301,7
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	5,38
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	6,07

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professionele wasmachine, met stoom verwarmd (direct)
met aftapkraan sop – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiaalnummer: 12886780 /
Oud Materiaalnummer: 51927012EU

Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	51
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water in l	180,9
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	301,8
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	1,35
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,34
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	45
WATERVERBRUIK in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	175,4
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	3,16
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	36
WATERVERBRUIK ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	163,3
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,57
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	33
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	50
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	46
Restvocht bij koud spoelen in %	46
Restvocht bij warm spoelen in %	40
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	11
Toerental in toeren per minuut	1100
g-factor	541
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en striksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professionele wasmachine, met stoom verwarmd (direct)
met aftapkraan sop – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.

EAN: 4002516927792 / Materiaalnummer: 12886780 /

Oud Materiaalnummer: 51927012EU

Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingsoort	Stoom direct
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Vermogen stoomverwarming in kW	40,00
Totale aansluitwaarde in kW	6,10
Zekering in A	16
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Totale aansluitwaarde in kW	6,10
Zekering in A	16
Wateraansluiting/-afvoer	
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Stoomaansluiting	
Stoomaansluiting	1 x 3/4"
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettahoogte in mm	1646
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1226
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1793
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
Nettogewicht in kg	643,0
Brutogewicht in kg	700
Maximale vloerbelasting in N	8993
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	73 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	4,70
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurcontrole	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Professionele wasmachine, met stoom verwarmd (direct)
met aftapkraan sop – vrij programmeerbaar. Belading van 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Materiaalnummer: 12886780 /
Oud Materiaalnummer: 51927012EU

Sop-aftappunt	•
Beladingsautomaat+	•
Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem (optie)	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopeschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	19
Inzethelm [Aantal]	6
Bedrijfskleding [aantal]	4
Werkjassen [aantal]	6
Bescherm pakken chemie [aantal]	3
Synthetische dekbedden [aantal]	3
Synthetische kussens [aantal]	6
Donsdekbedden [aantal]	3
Donzen kussens [aantal]	6
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	620
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	142
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	123
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	225
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	159
Paardendekens zomer [aantal]	4
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•