

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met sokkel met weegsysteem – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 320 l, maximale belading 35,0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516927839 / Materiaalnummer: 12886820 /

Oud Materiaalnummer: 51935011EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	35,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	35,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor hotels en restaurants	•
Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor ziekenhuizen	•
Geschikt voor campings	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor beauty, wellness en fitness	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,22
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	262,5
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	422,3
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	7,60
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	7,95

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met sokkel met weegsysteem – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Materiaalnummer: 12886820 /

Oud Materiaalnummer: 51935011EU

Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water in l	261,6
WATERVERBRUIK bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	427,3
Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	2,16
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,95
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
WATERVERBRUIK in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	242,0
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	5,30
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	41
WATERVERBRUIK ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	243,6
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,76
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	37
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	59
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	51
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	14
Toerental in toeren per minuut	1060
g-factor	502
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor hotels en restaurants	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en striksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met sokkel met weegsysteem – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.

EAN: 4002516927839 / Materiaalnummer: 12886820 /

Oud Materiaalnummer: 51935011EU

Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor ziekenhuizen	•
Programma's voor campings	•
Programma's voor sportclubs	•
Programma's voor beauty, wellness en fitness	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken
Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
Sensor leegmelding	•
Stand. elektrische aansluiting	
Verwarmingssoort	Elektrisch
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Verwarmingsvermogen in kW	30,00
Totale aansluitwaarde in kW	31,60
Zekering in A	63
Mogelijke spanningsvariant 1	
Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	30,00
Totale aansluitwaarde in kW	31,60
Zekering in A	63
Wateraansluiting/-afvoer	
Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
Afvoerklep	DN 70
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1708
Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
Buitenmaat, nettodiepte in mm	1275
Buitenmaat, brutohoogte in mm	1855
Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
Nettogewicht in kg	680,0
Brutogewicht in kg	737
Maximale vloerbelasting in N	9715
Emissiewaarden	
Geluidsniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,10
Uitvoering	
Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
Doekbehandeling	•
Onbalanscontrole	•
3-dimensionale onbalanscontrole	•
Desinfecteren	•
Efficiënte meeneemribben	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Temperatuurcontrole	•
Beladingsautomaat+	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met sokkel met weegsysteem – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Materiaalnummer: 12886820 /

Oud Materiaalnummer: 51935011EU

Flowmeter (optie)	•
Weegsysteem	•
Trommel bijvullen	•
Programmakeuze via kleurenframe	•
Efficiënt centrifugeren	•
Noodstopeschakelaar	•
Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
Aansluitmogelijkheden	
Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Capaciteiten	
Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Inzethelm [Aantal]	10
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Beschermpakken chemie [aantal]	4
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	800
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	184
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	159
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	292
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	206
Paardendekens zomer [aantal]	5
Normen, keur- en kenmerken	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•