

PWM 935 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.



- Volume van de SoftCare-trommel 320 l, maximale belading 35.0 kg
- 19% lager water- en 40% lager energieverbruik*
- Kort drogen achteraf dankzij BoostSpin
- Optimale bediening: fulltouch-kleurendisplay – M Touch Pro Plus
- Voortaan verbonden met een netwerk via LAN en WiFi

* Gebaseerd op het programma voor bonte was 60 °C bij een warmwateraansluiting, in vergelijking met het vorige model.

EAN: 4002516927846 / Materiaalnummer: 12886830 /
Oud Materiaalnummer: 51935004EU

Model en uitvoering

Model	Voorlader
Serie	Performance Plus
Front	Roestvrij staal
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal
Maximale beladingscapaciteit bij een vulverhouding van 1:9 in kg	35,0
Vulverhouding	1:9
Beladingscapaciteit in kg	35,0
Trommelvolume in l	320
Deuropening [Ø] in mm	415
Openingshoek deur in graden	180
Deuraanslag	rechts
Automatische deurvergrendeling	•
Onderhoudsvrije motor met frequentieregelaar	•
Gepatenteerde SoftCare-trommel 2.0 van roestvrij staal	•

Toepassing

Geschikt voor bejaarden- en verzorgingstehuizen	•
Geschikt voor facility management	•
Geschikt voor textielreiniging	•
Geschikt voor wasserettes en strijksalons	•
Geschikt voor werkplaatsen	•
Geschikt voor brandweer en hulpdiensten	•
Geschikt voor stoeterijen en paardenstallen	•
Geschikt voor universiteiten, scholen en kleuterscholen	•
Geschikt voor sportverenigingen	•
Geschikt voor de petrochemische industrie	•
Geschikt voor de levensmiddelenverwerkende industrie	•
Geschikt voor attractieparken en vakantieparken	•
Geschikt voor overheids-/maatschappelijke instellingen	•

Capaciteitsgegevens

Geteste antivirale werking	•
Geteste hygiëne	•
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg	0,22
Specifiek waterverbruik bij aansluiting op warm water in l/kg	7,50
Specifiek energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh/kg	0,06
Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l	262,5
Waterverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	422,3
Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh	7,60
Energieverbruik bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	7,95
Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.	61
Waterverbruik bij aansluiting op warm water in l	261,6
Waterverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in l	427,3

PWM 935 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.



EAN: 4002516927846 / Materiaalnummer: 12886830 /

Oud Materiaalnummer: 51935004EU

Energieverbruik bij aansluiting op warm water in kWh	2,16
Energieverbruik bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in kWh	2,59
Programmaduur bij aansluiting op warm water in min.	49
Waterverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in l	242,0
Energieverbruik in ECO-programma bij aansluiting op koud water in kWh	5,30
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op koud water	41
Waterverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in l	243,6
Energieverbruik ECO-programma bij aansluiting op warm water in kWh	0,76
Programmaduur ECO-programma in min. bij aansluiting op warm water	37
Programmaduur bij aansluiting op koud water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	59
Programmaduur bij aansluiting op warm water en het programma Mops Standaard 60 °C in min.	49
Restvocht bij koud spoelen in %	51
Restvocht bij warm spoelen in %	44
Restvocht bij de behandeling van dweilen in %	14
Toerental in toeren per minuut	1060
g-factor	502
Geteste bedrijfsuren	30000
Besturing	
Type besturing	M Touch Pro Plus
Programmeerbaarheid	Vrij programmeerbaar
Klantspecifieke voorconfiguratie mogelijk	•
Maximale voorprogrammering in uren	Vrij te kiezen
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Taal altijd eenvoudig selecteerbaar	•
Mogelijkheid voor invoer van gewicht voor programmastart	•
Basis- / doelgroepprogramma's	
Basisprogramma's	•
Programma's voor woonzorgcentra en verpleeghuizen	•
Programma's voor facility management	•
Programma's voor textielreiniging	•
Programma's voor wasserijen en strijksalons	•
Programma's voor werkplaatsen	•
Programma's voor brandweer en hulpdiensten	•
Programma's voor stoeterijen/maneges/paardenstallen	•
Programma's voor universiteiten, kinderopvang en scholen	•
Programma's voor sportclubs	•
Dosering	
Wasmiddellade	4 vakken

PWM 935 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd

met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.

EAN: 4002516927846 / Materiaalnummer: 12886830 /

Oud Materiaalnummer: 51935004EU

Maximale aansluitmogelijkheden voor doseerpompen [aantal]	12
---	----

Sensor leegmelding	•
--------------------	---

Stand. elektrische aansluiting

Verwarmingssort	Elektrisch
-----------------	------------

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
-------------------------	-----------------

Verwarmingsvermogen in kW	30,00
---------------------------	-------

Totale aansluitwaarde in kW	31,60
-----------------------------	-------

Zekering in A	63
---------------	----

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 60HZ
-------------------------	-----------------

Verwarmingsvermogen in kW	30,00
---------------------------	-------

Totale aansluitwaarde in kW	31,60
-----------------------------	-------

Zekering in A	63
---------------	----

Wateraansluiting/-afvoer

Hard water (optie) [aantal]	2 x 1/2" met 3/4"-schroefkoppeling
-----------------------------	------------------------------------

Afvoerklap	DN 70
------------	-------

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	1646
-------------------------------	------

Buitenmaat, nettobreedte in mm	1090
--------------------------------	------

Buitenmaat, nettodiepte in mm	1275
-------------------------------	------

Buitenmaat, brutohoogte in mm	1793
-------------------------------	------

Buitenmaat, brutobreedte in mm	1365
--------------------------------	------

Buitenmaat, brutodiepte in mm	1425
-------------------------------	------

Nettogewicht in kg	658,0
--------------------	-------

Brutogewicht in kg	715
--------------------	-----

Maximale vloerbelasting in N	9458
------------------------------	------

Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	71 dB(A) re 20 µPa
---------------------------	--------------------

Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	6,10
-------------------------------------	------

Uitvoering

Gepatenteerd voorcentrifugeren	•
--------------------------------	---

Doekbehandeling	•
-----------------	---

Onbalanscontrole	•
------------------	---

3-dimensionale onbalanscontrole	•
---------------------------------	---

Desinfecteren	•
---------------	---

Efficiënte meeneemribben	•
--------------------------	---

EcoSpeed	•
----------	---

BoostSpin	•
-----------	---

Temperatuurcontrole	•
---------------------	---

Beladingsautomaat+	•
--------------------	---

Flowmeter (optie)	•
-------------------	---

Weegsysteem (optie)	•
---------------------	---

Trommel bijvullen	•
-------------------	---

Programmakeuze via kleurenframe	•
---------------------------------	---

Efficiënt centrifugeren	•
-------------------------	---

Noodstopchakelaar	•
-------------------	---

Niet van het toestel afhankelijke accessoires	•
---	---

PWM 935 [EL DV DD HS]

Professional-wasmachine, elektrisch verwarmd
met trommel voor grof vuil – vrij programmeerbaar. Belading van 35 kg.



EAN: 4002516927846 / Materiaalnummer: 12886830 /
Oud Materiaalnummer: 51935004EU

Aansluitmogelijkheden

Betaalsysteem (optie)	•
Optische interface voor servicetoegang	•
Piekbelastingsschakelaar / energiebeheer (optie)	•
Waterterugwinning (optie)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•

Capaciteiten

Volgelaatsmaskers [aantal]	26
Inzethelm [Aantal]	10
Bedrijfskleding [aantal]	6
Werkjassen [aantal]	9
Beschermpakken chemie [aantal]	4
Synthetische dekbedden [aantal]	4
Synthetische kussens [aantal]	8
Donsdekbedden [aantal]	4
Donzen kussens [aantal]	8
Schoonmaakdoekjes, 22 g [aantal]	800
Mops, katoen, 40 cm/190 g [aantal]	184
Mops, katoen, 50 cm/220 g [aantal]	159
Mops, microvezel, 40 cm/120 g [aantal]	292
Mops, microvezel, 50 cm/170 g [aantal]	206
Paardendekens zomer [aantal]	5

Normen, keur- en kenmerken

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Bescherming tegen opspattend water IP X4	•
WEEE	•
Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG	•