

Triflex HX3 Plus Aqua

Stofzuiger op batterij

hoge zuigkracht | gebruiksduur tot 140 min | herkenning van het soort vloer | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dieptereiniging en 360° licht voor zichtbare reinheid
- Stofopname >99,99%* voor grondige en hygiënische dieptereiniging
- Boostmodus: voor een snellere reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
- Looptijd: tot 140 minuten*** met VARTA oplaadbare li-ion-batterij.
- Gepatenteerd*** 3-in-1 ontwerp incl. parkeerfunctie om het toestel te parkeren
- HEPA-filter: 99,999%**** filtering van verbruikte lucht voor zeer frisse kamer
- FloorDetect: automatische herkenning van het soort vloer en vermogensaanpassing
- BrilliantLight: bijzonder heldere LED-frontverlichting voor maximale stofdetectie
- Display: toont resttijdindicatie en belangrijke gegevens voor stressvrij stofzuigen
- Twist2open: voor hygiënisch en eenvoudig leegmaken van het stofreservoir
- Zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland door Miele & Cie. KG
- Premium set: Hardfloor Care Tool en tweede batterij meegeleverd

* Bij het opzuigen van stof op harde vloeren met inkepingen bereiken we > 100% stofopname in vermogensstand HI, gemeten volgens IEC 62885-4:2024

** Geldt voor vermogensstand MIN zonder aangesloten elektroborstel Multi Floor XXL en bij gebruik van 2 accu's

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% volgens IEC 62885-4:2020/HEPA volgens EN 1822-1:2019

EAN: 4002516928614 / Materiaalnummer: 12887890 / Oud Materiaalnummer: 41WDL036EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding	Triflex HX3 Plus Aqua
Materiaalnummer fabrikant	12887890
EAN-nummer	4002516928614
Model	
Snoerloze steelstofzuiger	•
Productnaam	Triflex HX3
Motorvariant	Digital Efficiency Motor
Typeaanduiding	SWDLO
Type en ontwerp toestel	
Kleur	Obsidiaanzwart
Reiniging	
Vortex-technologie	•
Elektrische borstel Multi Floor XXL SEB 435 met BrilliantLight	•
Bedieningsgemak	
Parkeersysteem voor het tijdelijk onderbreken van het stofzuigen	•
Verwisselbare Li-ion-accu	•
3-in-1 – functie	•
Filtersysteem	
ComfortClean	•
Uitblaasfilter	HEPA Lifetime-filter
Inhoud stofzuigerzak in l	0,5
Technische gegevens	
Batterijtype	Li-ion
Nominale capaciteit batterij in mAh	2500
Volume in dB	74,0
Breedte in mm	260
Hoogte in mm	1297
Diepte in mm	280
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Looptijd MIN-stand PowerUnit Solo	2 x 70
Looptijd MIN-stand met elektrische accessoires	2 x 38
Looptijd MAX-stand met elektrische accessoires	2 x 15
Dekkingsgebied in m ²	2 x 160
Oplaadtijd in min.	240
Bijbehorende accessoires	
Elektroborstel Multi Floor XXL met BrilliantLight	•
Reinigingsborstel	Nee
Wandhouder	•
Voedingselement	•
Extra accu	•
Hardfloor Care Tool	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Universeel reinigingsmiddel (ml)	500