

KMDA 7272-1 FR Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via de cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944621 / Materiaalnummer: 12904840 /
Oud Materiaalnummer: 26727276BNl

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Opliggende inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen/potten	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•

KMDA 7272-1 FR Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



EAN: 4002516944621 / Materiaalnummer: 12904840 /

Oud Materiaalnummer: 26727276BNl

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
ECO-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Silence-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•

Filtersysteem

Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
--	---

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FR Silence



Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones





EAN: 4002516944621 / Materiaalnummer: 12904840 /
Oud Materiaalnummer: 26727276BNl

Geluidsdruk niveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	160
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	475
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	46,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	194
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	194
Aantal fasen	3
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Gewicht in kg	16
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Nuldraad	Ja
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Koolstoffilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•



Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met Silence-motor en 4 individuele kookzones



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR,
KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis

KMDA 7272-1 FR Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air





KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7272-1 FR Silence



Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template

Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation