

KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 ronde kookzones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via de cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /
Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Opliggende inbouw	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Maximaal aantal pannen/potten	4
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Links achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-190
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
3e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 110-220
Max. vermogen in W	2300
Max. booster vermogen in W	3000
4e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts voor
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	Ø 100-180
Max. vermogen in W	1400
Max. booster vermogen in W	2100
Bedieningsgemak	
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Displaykleur	Geel
Permanente panherkenning	•

met Silence-motor en 4 individuele kookzones



Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m ³ /u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m ³ /u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ /uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones

EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /

Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
---	------

Recirculatie

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	160
---	-----

Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	475
---	-----

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
--	-----

Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	46,0
---	------

Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
---	------

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
--	------

Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	33,0
--	------

Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
---	------

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
--------------------------	---

Vergrendelingsfunctie	•
-----------------------	---

Vergrendeling	•
---------------	---

Geïntegreerde koelventilator	•
------------------------------	---

Oververhittingsbeveiliging	•
----------------------------	---

Restwarmte-indicatie	•
----------------------	---

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	800
----------------------------	-----

Afmetingen in mm (hoogte)	200
---------------------------	-----

Afmetingen in mm (diepte)	520
---------------------------	-----

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
---	-----

Aantal fasen	3
--------------	---

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
---	--------

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
--	--------

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
--	-----

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
---	-----

Gewicht in kg	15
---------------	----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
--	-----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
---	-----

Totale aansluitwaarde in kW	7,50
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Frequentie in Hz	50-60
------------------	-------

Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
----------------------------------	-----

KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



EAN: 4002516944836 / Materiaalnummer: 12904850 /
Oud Materiaalnummer: 26727275BNI

Nuldraad

Ja

Bijbehorende accessoires

Aansluitkabel

Ja

Koolstoffilter DKF 35-P


•

Plug&Play-adapter


•

KMDA 7272-1 FL Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7272-1 FL Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air

KMDA 7272-1 FL Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template


KMDA 7272-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones





KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template



Installation plan DVS150PP



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation