

KMDA 7473-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Veel ruimte – 4 royale kookzones incl. 2 flex-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Compacte bediening via de cijferreeks – ComfortSelect Plus
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944331 / Materiaalnummer: 12904870 /
Oud Materiaalnummer: 26747375BNI

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Opliggende inbouw	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Roestvrij staal
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	Flex-kookzone
Afmeting in mm	Ø 110-210
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3000
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm	210x420
Max. vermogen in W	3000
Max. boosterconsumptie in W	3700
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	Flex-kookzone
Afmetingen in mm	210x420
Max. vermogen in W	3000
Max. boosterconsumptie in W	3700
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect Plus
Displaykleur	Geel
Warmhouden Plus	•
Permanente panherkenning	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•

KMDA 7473-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



EAN: 4002516944331 / Materiaalnummer: 12904870 /
Oud Materiaalnummer: 26747375BNI

Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
ECO-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Silence-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•

Filtersysteem

Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
--	---

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7473-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones



EAN: 4002516944331 / Materiaalnummer: 12904870 /
Oud Materiaalnummer: 26747375BNI

Recirculatie

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	465
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•

Technische gegevens


Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	200
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	200
Aantal fasen	3
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	15
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Nuldraad	Ja

Bijbehorende accessoires


Aansluitkabel	Ja
Koolstoffilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473-1 FL Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

KMDA 7473-1 FL Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air

KMDA 7473-1 FL Silence


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template

KMDA 7473-1 FL Silence

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met Silence-motor en 4 individuele kookzones




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush installation, drilling template,
Installation depth 21 cm




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling
template



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



Installation plan DVS150PP