

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Volledig zwart design zorgt voor een elegante uitstraling
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Automatische regeling van de vermogensstanden – Con@ctivity
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944591 / Materiaalnummer: 12904880 /
Oud Materiaalnummer: 26767675BNI

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Opliggende inbouw	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmeting in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3000
Max. TwinBooster-vermogen in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	3400
Max. boosterconsumptie in W	4800
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	3400
Max. boosterconsumptie in W	4800
Max. TwinBooster-vermogen in W	7300
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit
Displaykleur	Wit
Permanente panherkenning	•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



EAN: 4002516944591 / Materiaalnummer: 12904880 /

Oud Materiaalnummer: 26767675BNI

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
ECO-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Silence-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A

Onderhoudscomfort

Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•

Luchtafvoer

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes

EAN: 4002516944591 / Materiaalnummer: 12904880 /
Oud Materiaalnummer: 26767675BNI

Recirculatie	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	145
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	465
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Vergrendeling	•
Geïntegreerde koelventilator	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	800
Afmetingen in mm (hoogte)	238
Afmetingen in mm (diepte)	520
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
Aantal fasen	3
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
Gewicht in kg	20
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Nuldraad	Ja
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes




EAN: 4002516944591 / Materiaalnummer: 12904880 /
Oud Materiaalnummer: 26767675BNI

Koolstoffilter DKF 35-P


Plug&Play-adapter

•
•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air




KMDA 7676-1 FL BlackPerfection Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer met twee extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air