

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



- De stilste TwoInOne bij Miele – Silence-motor
- Stijlvol oppervlak voor een uniek keukendesign – MattFinish
- Veel ruimte: 4 royale kookzones incl. 2 PowerFlex XL-zones
- Koppeling met Con@ctivity en Miele@home
- Flex. installatie – Plug & Play, geleide luchtcirculatie of luchtafvoersysteem



EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /
Oud Materiaalnummer: 26787675BNI

Model	
Inductiekookplaten met geïntegreerde dampafvoer	•
Ovenfuncties	
Luchtstroomgeleider met optionele accessoires	DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires	Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)	•
Design	
Elegant oppervlak van keramisch glas	•
Opliggende inbouw	•
Vlakke inbouw	•
Kleur van het keramisch glas	Matzwart
Krasbestendig oppervlak	MattFinish
Anti-vingerafdruk-effect	•
Geïntegreerde dampkap	•
Kleur afdekrooster	Zwart
Kleur vetfilter	Zwart
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Aantal kookgebieden	2
Maximaal aantal pannen/potten	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal	4
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmeting in mm	Ø 150 – 230
Max. vermogen in W	2100
Max. boosterconsumptie in W	3000
Max. TwinBooster-consumptie in W	3650
1e kookzone/kookvlak	
Positie	Links
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	3400
Max. boosterconsumptie in W	4800
Max. TwinBooster-consumptie in W	7300
2e kookzone/kookvlak	
Positie	Rechts
Soort	PowerFlex XL kookzone
Afmetingen in mm	230x460
Max. vermogen in W	3400
Max. boosterconsumptie in W	4800
Max. TwinBooster-consumptie in W	7300
Bedieningsgemak	
Netwerken met Miele@home	•
Automatische functie Con@ctivity	•
Digitale weergave van de vermogensstanden	•
Bediening via sensortoetsen	ComfortSelect wit

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /

Oud Materiaalnummer: 26787675BNI

Displaykleur	Wit
Permanente panherkenning	•
Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter	•
Nalooptijd 5/15 min.	•
Stop&Go-functie	•
Schoonmaakfunctie	•
Recall-functie	•
Indicatie verzadiging vetfilter	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen	•
Kookstartautomaat	•
Warmhouden	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A+
Stroomverbruik in de uitstand in W	0,5
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,8
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	2,0
ECO-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	10
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	31,3
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	10
Silence-motor	•
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	10
Categorie hydrodynamische efficiëntie	A
Verlichtingsefficiëntieklasse	NA
Klasse voor vetfiltering	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	•
Gemakkelijk te reinigen binnenkant van de kap – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal roestvrijstalen vetfilters geschikt voor de vaatwasser (10-laags)	1
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	205
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	533
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	606
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	606
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	41,0
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	64,0
Geluidsniveau in boosterstand (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
Geluidsdruk op min. niveau (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	28,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer

en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes

EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /

Oud Materiaalnummer: 26787675BNI

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
--	------

Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
--	------

Geluidsdrukniveau in stand Intensief (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	54,0
---	------

Recirculatie

Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591	145
---	-----

Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591	465
---	-----

Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591	510
--	-----

Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	47,0
---	------

Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	68,0
---	------

Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3	70,0
--	------

Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
--	------

Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	55,0
--	------

Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 µPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
---	------

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling	•
--------------------------	---

Vergrendelingsfunctie	•
-----------------------	---

Vergrendeling	•
---------------	---

Geïntegreerde koelventilator	•
------------------------------	---

Oververhittingsbeveiliging	•
----------------------------	---

Restwarmte-indicatie	•
----------------------	---

Aansluiting voor raamcontactschakelaar	•
--	---

Technische gegevens

Afmetingen in mm (breedte)	800
----------------------------	-----

Afmetingen in mm (hoogte)	238
---------------------------	-----

Afmetingen in mm (diepte)	520
---------------------------	-----

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm	238
---	-----

Aantal fasen	3
--------------	---

Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	780 mm
---	--------

Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	500 mm
--	--------

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	780
--	-----

Interne afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	500
---	-----

Gewicht in kg	20
---------------	----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (breedte) bij vlakke inbouw	804
--	-----

Externe afmetingen uitsparing buiten in mm (diepte) bij vlakke inbouw	524
---	-----

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes




EAN: 4002516944713 / Materiaalnummer: 12904890 /
Oud Materiaalnummer: 26787675BNI


Totale aansluitwaarde in kW	7,50
Spanning in V	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte van de aansluitkabel in m	1,6
Nuldraad	Ja
Bijbehorende accessoires	
Aansluitkabel	Ja
Koolstoffilter DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

KMDA 7876-1 FL MattFinish


Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampafvoer
en MattFinish met 2 extra grote PowerFlex XL-kookgedeeltes




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air